

## PFD 401 U [WB Marine]

Lave-vaisselle professionnel à eau renouvelée encastrable avec paniers, approuvé par Lloyd's Register.



- Rinçage flexible des 2 paniers plastique ou rilsanés par cycle
- Performance de nettoyage max.\* : 228 assiettes/h ou 12 paniers/h
- Grand confort d'utilisation avec écran tactile – M Touch Basic
- Le bon programme – des solutions adaptées à votre vaisselle
- Des résultats optimaux grâce au lave-vaisselle à eau renouvelée

\* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

Code EAN: 4002516604655 / Numéro de matériel: 12143290 / Ancien Numéro de matériel: 61040135MAR

Design et modèle	
Construction	Lave-vaisselle encastrable
Gamme	MasterLine
Modèle	marine
Système de lavage	Lave-vaisselle à eau renouvelée à chargement frontal
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Inox
Couvercle	Sans couvercle
Parois latérales	Galvanisé
Application	
Convient aux installations offshore et à la marine	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	390
Durée minimale de programme en min.	10
Température de rinçage maximale en °C	70
Performance de nettoyage assiettes/h	228
Performance de nettoyage paniers/h	12
Possibilités de lavage de paniers en plastique sur 2 niveaux	•
Durée de vie en cycles de lavage	28000
Miele MOVE	
Interconnectivité avec Miele MOVE	•
Affichage du statut et des informations de l'appareil	•
Réception des notifications Push	•
Désignation individuelle de l'appareil	•
Configuration du site	•
Commande supplémentaire de produits de consommation	•
Gestion des anomalies	•
Saisie des données d'exploitation	•
Fonction Self Help	•
Installation des mises à jour du logiciel et à distance	•
Commande	
Type de commande	M Touch Basic
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Programmes [nombre]	10
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Utilisation toutes langues	•
Raccordement électr. standard	
Raccordement électrique	2 AC 240V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	5,40
Puissance totale de raccordement en kW	5,80
Protection par fusible en A	30
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,90
Fiche NEMA : Twist Lock L6-30	•

## PFD 401 U [WB Marine]

Lave-vaisselle professionnel à eau renouvelée encastrable avec paniers, approuvé par Lloyd's Register.



Code EAN: 4002516604655 / Numéro de matériel: 12143290 / Ancien Numéro de matériel: 61040135MAR

### Variante de tension possible 1

Raccordement électrique	3 AC 240V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	5,40
Puissance totale de raccordement en kW	5,80
Protection par fusible en A	20

### Raccordement à l'eau/vidange

Eau froide [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	0,40-10,00
Pompe de vidange [DN]	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau en mmol/l	10,70
Système anti-fuites	Système Aquasécurité
Consommation d'eau par rinçage en l	17,50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	170
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150

### Dimensions et poids

Dimensions extérieures, hauteur en mm	820
Dimensions extérieures, largeur en mm	598
Dimensions extérieures, profondeur en mm	580
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	920
Dimension extérieure, largeur brute en mm	670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	740
Cuve utile, hauteur en mm	530
Cuve utile, largeur en mm	536
Cuve utile, profondeur du panier supérieur en mm	474
Cuve utile, profondeur du panier inférieur en mm	516
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	216
Largeur de niche nécessaire en mm	600
Poids net [kg]	65
Poids brut en kg	75
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	1200

### Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Niveau de puissance acoustique (LwA)	59,0
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,08

### Programmes

Universel	•
Court	•
Hygiène	•
Froid/Prélavage	•
Verres	•
Verres à bière	•
Couverts	•
Plastiques	•
Intensif	•
Régénération	•
Vidange	•

## PFD 401 U [WB Marine]

Lave-vaisselle professionnel à eau renouvelée encastrable avec paniers, approuvé par Lloyd's Register.



Code EAN: 4002516604655 / Numéro de matériel: 12143290 / Ancien Numéro de matériel: 61040135MAR

### Aménagement des paniers

2 x complément E 816 pour les assiettes	•
1 x panier supérieur APFD 215	•
1 x panier inférieur APFD 220 pour les compléments	•
2 x complément APFD 420 pour les couverts	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•
Compatible avec le casier à bouteilles APFD 210	•

### Équipement

Séchage	sans
1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage	•
Cuve en inox de haute qualité	•
Réservoir de sel dans la porte	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Temps de maintien en température réglable	•
Température de rinçage modifiable	•
Interface optique	•
Système de filtration très efficace avec contrôle de tamis	•
Module Wi-Fi	•
Large gamme d'accessoires (option)	•

### Possibilités de raccordement

Module de dosage externe pour détergents liquides	•
Module de dosage externe pour produit de rinçage	•

### Normes, labels et marquages

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•
Protection contre les projections d'eau IPX1	•
Antiparasitage CEM	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•
ETL	•
Lloyd's Register	•