

DAW 1620 Active
Hotte murale
avec boutons-poussoirs EasySwitch pour une utilisation pratique



- Design intemporel – hotte télescopique en inox de largeur 598 mm
- Niveau de puissance – 640 m³/h 640 m³/h au niveau intensif
- Éclairage uniforme grâce à la barrette LED
- Filtration efficace – filtres à graisses métalliques à dix couches
- Pour chaque situation de logement : aspiration et recyclage

A

Code EAN: 4002516623960 / Numéro de matériel: 12151120 / Ancien Numéro de matériel: 28W1620EF

Modèle	
Hotte aspirante murale	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Filtre à charbon actif en option	DKFS 36-P
Design	
Coloris	Inox
Confort d'utilisation	
Commande électronique	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	49,9
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	B
Système de filtration	
Nombre de filtres à graisses métalliques adaptés au lave-vaisselle	2
Éclairage	
Nombre x Watt	1 x 3,2 W
Puissance d'éclairage en Lx	390 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Ventilateur	
Ventilateur à double entrée	•
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	250
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	395
Puissance de ventilation niveau Booster (m ³ /h)	640
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	52,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	62,0
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	71,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa)	38,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	48,0
Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	57,0
Air recyclé	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	235
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	390
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m ³ /h) selon norme EN 61591	620
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	53,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	64,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	74,0

DAW 1620 Active
Hotte murale
avec boutons-poussoirs EasySwitch pour une utilisation pratique



Code EAN: 4002516623960 / Numéro de matériel: 12151120 /
Ancien Numéro de matériel: 28W1620EF

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 39,0

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 50,0

Pression acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) selon norme EN 60704-2-13 60,0

Caractéristiques techniques

Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm 673–993

Hauteur totale de hotte à recyclage ou externe en mm 803–1123

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe min. en mm 673

Largeur du fût en mm 598

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe max. en mm 993

Hauteur du fût en mm 50

Hauteur totale de hotte à recyclage min. en mm 803

Profondeur du fût en mm 500

Hauteur totale de hotte à recyclage max. en mm 1123

Distance min. en mm au-dessus des tables de cuisson électriques 450

Poids net en kg 13,4

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,4

Prise de terre •

Puissance totale de raccordement en kW 0,24

Tension en V 230

Protection par fusible en A 10

Nombre de phases 1

Fréquence en Hz 50

Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur •

Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière •

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm 150

Cheminée télescopique •

Accessoires fournis

Clapet anti-retour •


Accessoires disponibles en option

Filtre à charbon actif Nein

DAW 1620 Active

Hotte murale

avec boutons-poussoirs EasySwitch pour une utilisation pratique



DAW1620, DAW1622W Living, Installation drawings