

KFN 4898 AD

Réfrigérateur/congélateur posable

fraîcheur durable et meilleur confort avec PerfectFresh Active et Freeze&Cool.



- Frais 5x plus longtemps avec l'humidification PerfectFresh Active
- Utilisation flexible de la partie congélation – Freeze&Cool
- Éclairage clayettes réglable individuellement av. FlexiLight 2.0
- Ouverture sans effort, même sans poignée, grâce à Click2open
- Pas de givre sur les aliments, plus de dégivrage grâce à NoFrost



Code EAN: 4002516612452 / Numéro de matériel: 12156960 /

Ancien Numéro de matériel: 38489815EU1

Catégorie d'appareil	
Combiné réfrigérateur/congélateur	•
Modèle	
Appareil posable	•
Ouverture de porte	droite
Charnière de porte interchangeable	•
Design	
Coloris de la carrosserie	Argent
Couleur de la façade	Blanc brillant (verre)
Éclairage de la zone de réfrigération	FlexiLight 2,0
Éclairage zone de congélation	LED
Éclairage ventilateur	•
Éclairage système de réfrigération	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Système de réfrigération	PerfectFresh Active
Freeze&Cool	•
Humidification active du tiroir supérieur	•
Réglage précis porte intérieure	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
Espace intérieur XL	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Dispositif d'ouverture de porte	Click2open
Commande	
Panneau de commande	FreshTouch
Réglage au degré près	Température de réfrigération et de congélation
Partie réfrigération débranchable	Oui
Partie congélation désactivable	•
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Oui
SuperCool	•
SuperFrost	•
Nombre de zones de température	3
Mode Shabbat	•
Mode Fête	•
Mode Holiday (vacances)	•
Réfrigérateur/zone de réfrigération	
Nombre de clayettes	4
Nombre de clayettes modulables (FlexiBoard) incluses	1
dont éclairés	2
Porte-bouteilles en métal chromé	•

KFN 4898 AD

Réfrigérateur/congélateur posable

fraîcheur durable et meilleur confort avec PerfectFresh Active et Freeze&Cool.



Code EAN: 4002516612452 / Numéro de matériel: 12156960 /


Ancien Numéro de matériel: 38489815EU1

Nombre de tiroirs de refroidissement	2
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves	2
Balconnet de contreporte pour bouteilles	1
Balconnets de contreporte	3
Partie congélation/zone de congélation	
Nombre tiroirs de congélation	3
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Consommation d'énergie par an en kWh	115,34
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,31
Sécurité	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•
Alarme sonore pour la température de la zone de congélation	•
Alarme de porte visuelle	•
Alarme visuelle pour la température	•
Indication de coupure de courant pour la zone de congélation	•
Caractéristiques techniques	
Largeur des appareils en mm	600
Hauteur de l'appareil en mm	2015
Profondeur de l'appareil en mm	682
Poids en kg	107,0
Zone de réfrigération en l	259
dont zone PerfectFresh en l	99
Zone de congélation 4 étoiles en l	103
Volume total utile en l	362
Durée de conservation en cas de panne en h	24
Capacité de congélation en kg/24 h	10,00
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	B
Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW	33
Consommation électrique en milliampères (mA)	1400
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
Accessoires fournis	
Balconnet à œufs	•
Boîte de tri PerfectFresh	•
Bac à glaçons	•


KFN 4898 AD

Réfrigérateur/congélateur posable


fraîcheur durable et meilleur confort avec PerfectFresh Active et Freeze&Cool.




KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393DD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, KFN4898CD, installation (footnote*)



KFN4898AD, KFN4898CD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, installation sketch (footnote*) (installation drawings)



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, bb, brws, bs, grgr (*Fußnote)



KFN4795CD bb, KS4783DD obsw/matt, KFN4898AD grgr, KFN4799AD obsw/matt 125 Gala Edition, top view (installation drawings)