

PFD 407 DOS [WOB HygienePlus]

Lave-vaisselle professionnel posable à eau renouvelée

sans paniers, pour résidences, hôpitaux et autres espaces à exigence d'hygiène.



- Performance de nettoyage max.* : 456 assiettes/h ou 24 paniers/h
- Des résultats hygiéniques – Désinfection thermique
- Des résultats optimaux grâce au lave-vaisselle à eau renouvelée
- Manipulation simple et sûre grâce au dosage automatique
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile M Touch Flex

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

Code EAN: 4002516613916 / Numéro de matériel: 12158970 / Ancien Numéro de matériel: 61040788NWE

Design et modèle	
Construction	Lave-vaisselle posable, chargement frontal
Gamme	MasterLine
Modèle	Hygieneplus
Système de lavage	Lave-vaisselle à eau renouvelée à chargement frontal
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Inox
Couvercle	Inox
Parois latérales	Inox
Paroi arrière	Galvanisé
Application	
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux crèches	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	390
Durée minimale de programme en min.	5
Température de rinçage maximale en °C	93
Performance de nettoyage assiettes/h	456
Performance de nettoyage paniers/h	24
Possibilités de lavage de paniers en plastique sur 2 niveaux	•
Durée de vie en cycles de lavage	28000
Caractéristiques produit	
Hauteur du bidon de produit ProCare, canne d'aspiration incluse	382
Miele MOVE	
Interconnectivité avec Miele MOVE	•
Commande	
Type de commande	M Touch Flex
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Programme de lavage [nombre]	12
Temps de maintien en température réglable	•
Température de rinçage modifiable	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Utilisation toutes langues	•
Raccordement électr. standard	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	8,50
Puissance totale de raccordement en kW	8,90
Protection par fusible en A	16
Prise CEE	•

PFD 407 DOS [WOB HygienePlus]

Lave-vaisselle professionnel posable à eau renouvelée

sans paniers, pour résidences, hôpitaux et autres espaces à exigence d'hygiène.



Code EAN: 4002516613916 / Numéro de matériel: 12158970 /

Ancien Numéro de matériel: 61040788NWE

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,90

Variante de tension possible 1

Raccordement électrique AC 230V 50HZ

Puissance de chauffe en kW 3,00

Puissance totale de raccordement en kW 3,40

Protection par fusible en A 16

Raccordement à l'eau/vidange

Eau froide [nombre] 1

Eau chaude [nombre] 1

Pression d'écoulement requise en bar 1,00-10,00

Pompe de vidange [DN] 22

Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm 100

Adoucisseur d'eau intégré •

Dureté maximale de l'eau en mmol/l 10,70

Système anti-fuites Système Aquasécurité

Consommation d'eau par rinçage en l 8,00

Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm 170

Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm 150

Dimensions et poids

Dimensions extérieures, hauteur en mm 820

Dimensions extérieures avec couvercle, hauteur en mm 835

Réglage en hauteur maximum en mm 60,00

Dimensions extérieures, largeur en mm 598

Dimensions extérieures, profondeur en mm 598

Dimension extérieure, hauteur brute en mm 920

Dimension extérieure, largeur brute en mm 670

Dimension extérieure, profondeur brute en mm 740

Cuve utile, hauteur en mm 559

Cuve utile, largeur en mm 536

Cuve utile, profondeur du panier supérieur en mm 474

Cuve utile, profondeur du panier inférieur en mm 516

Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm 216

Largeur de niche nécessaire en mm 600

Poids net [kg] 71

Poids brut en kg 81

Charge au sol maximale en N/m² 1200

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA) 45 dB(A) re 20 µPa

Niveau de puissance acoustique (LwA) 57,0

Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h 1,44

Programmes

Universel •

Super court •

Court •

Hygiène •

Hygiène Plus •

Désinfection thermique (Vario TD) •

PFD 407 DOS [WOB HygienePlus]

Lave-vaisselle professionnel posable à eau renouvelée

sans paniers, pour résidences, hôpitaux et autres espaces à exigence d'hygiène.



Code EAN: 4002516613916 / Numéro de matériel: 12158970 /

Ancien Numéro de matériel: 61040788NWE

Froid/Prélavage	•
Verres	•
Couverts	•
Plastiques	•
Intensif	•
Régénération	•
Vidange	•
Aménagement des paniers	
Sans équipement des paniers	•
Compatible avec le casier à bouteilles APFD 210	•
Équipement	
Séchage	Assistance au séchage AutoOpen
AutoClose	•
1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage	•
Pompe de dosage intégrée/Module de dosage pour détergents liquides	•
Pompe de dosage intégrée/Module de dosage pour détergents liquides avec affichage de niveau	•
Réservoir de sel dans la porte	•
Verrouillage de porte, protégé par un code	•
Mode sans échec	•
Perfect GlassCare	•
Système de filtration très efficace avec contrôle de tamis	•
Condenseur de vapeur brumisateur	•
Cuve en inox de haute qualité	•
Interface optique	•
Large gamme d'accessoires (option)	•
Possibilités de raccordement	
Module de dosage externe pour produit de rinçage	•
Wi-Fi	•
Normes, labels et marquages	
CE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•
Protection contre les projections d'eau IPX1	•
Antiparasitage CEM	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•