

G 5310 SCi Active Plus
Lave-vaisselle intégré
pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.



- De meilleurs résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash
- Design innovant et confort sans pareil – le tiroir 3D MultiFlex
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès 6.0 l en programme Automatic
- Jusqu'à 50 % d'économie d'énergie – Raccordement à l'eau chaude
- Rangement flexible et sûr – Aménagement de panier Comfort



Code EAN: 4002516617860 / Numéro de matériel: 12169680 /
Ancien Numéro de matériel: 21531054F

| | |
|---|--------------------------------------|
| Type | |
| Lave-vaisselle intégrables | • |
| Lave-vaisselle 60 cm | • |
| Design | |
| Coloris du bandeau | Noir obsidien |
| Type de bandeau de commande | Panneau droit |
| Type de commande | Touche de sélection de progr. |
| Écran | Affichage à 7 segments à 3 positions |
| Couleur de l'écran | Blanc |
| Confort | |
| Dispositif d'aide à la fermeture de porte | ComfortClose |
| Affichage du temps restant | • |
| Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance | • |
| Contrôle de fonctionnement | sonore |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A–G) | C |
| Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de | 6,0 |
| Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle) | 8,4 |
| Consommation électrique du programme ECO en kWh | 0,74 |
| Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh | 74 |
| Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh | 0,40 |
| Durée du programme ECO en minutes | 199 |
| Classe d'émission sonore | B |
| Émissions sonores en dB(A) | 44 |
| EcoPower Technology | • |
| Hygiène testée | • |
| Raccordement à l'eau chaude | • |
| Qualité du résultat | |
| Lave-vaisselle à eau renouvelée | • |
| SensorDry | • |
| Séchage Turbothermic à air pulsé | • |
| Séchage actif par condensation | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Programmes de lavage | |
| QuickPowerWash | • |
| ECO | • |
| Automatic | • |
| Intensif 75 °C | • |
| Fragile | • |
| Options de lavage | |
| Séchage Économique | • |
| Programme Express | • |
| Extra propre | • |
| Séchage + | • |

G 5310 SCi Active Plus
Lave-vaisselle intégré
pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.



Code EAN: 4002516617860 / Numéro de matériel: 12169680 /
Ancien Numéro de matériel: 21531054F

| Aménagement des paniers | |
|---|---------------------|
| Rangement des couverts | Tiroir 3D MultiFlex |
| Support pour tasses FlexCare | 1 |
| Aménagement des paniers | Comfort |
| Nombre de couverts | 14 |
| Sécurité | |
| Système AquaSécurité | • |
| Sécurité enfants | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Largeur minimale de la niche en mm | 600 |
| Largeur maximale de la niche en mm | 600 |
| Hauteur minimale de la niche en mm | 805 |
| Hauteur maximale de la niche en mm | 870 |
| Profondeur de la niche en mm | 570 |
| Largeur des appareils en mm | 598 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 805 |
| Profondeur de l'appareil en mm | 570 |
| Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm | 116,5 |
| Poids net en kg | 43,7 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 2,00 |
| Tension en V | 230 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Nombre de phases | 1 |
| Norme de fréquence électrique | 50 |
| Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm | 1,50 |
| Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm | 1,50 |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 1,70 |
| Poids min. du panneau d'habillage en kg | 2,0 |
| Poids max. du panneau d'habillage en kg | 8,0 |
| [rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.] | 7,0 |
| [rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.] | 16,0 |
| Accessoires fournis | |
| 1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces) | • |
| Bon d'achat pour 1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces) ou neuf paquets à un prix spécial | • |

G 5310 SCi Active Plus
Lave-vaisselle intégré
pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)