

G 5540 SC SL Front Active  
Lave-vaisselle posable 45 cm  
la qualité éprouvée Miele à un premier prix avantageux.



- De meilleurs résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash
- Ouverture et fermeture très faciles de la porte : ComfortClose
- Jusqu'à 50 % d'économie d'énergie – Raccordement à l'eau chaude
- Flexibilité maximum – Panier supérieur réglable en hauteur
- Rangement flexible et sûr – Aménagement de panier Comfort



Code EAN: 4002516618041 / Numéro de matériel: 12169870 /  
Ancien Numéro de matériel: 21554018F

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Type</b>   |                                      |
| Lave-vaisselle posables   | •                                    |
| Lave-vaisselle 45 cm  | •                                    |
| <b>Design</b>   |                                      |
| Coloris du bandeau  | Façade CleanSteel Inox antitrace     |
| Type de bandeau de commande   | Panneau droit                        |
| Type de commande  | Touche de sélection de progr.        |
| Écran   | Affichage à 7 segments à 3 positions |
| Couleur de l'écran  | Jaune                                |
| <b>Confort</b>  |                                      |
| Dispositif d'aide à la fermeture de porte                                       | ComfortClose                         |
| Affichage du temps restant  | •                                    |
| Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance  | •                                    |
| Contrôle de fonctionnement  | sonore                               |
| <b>Efficacité et durabilité</b>   |                                      |
| Classe d'efficacité énergétique (A-G)   | E                                    |
| Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de                      | 6,0                                  |
| Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)        | 8,1                                  |
| Consommation électrique du programme ECO en kWh                                 | 0,70                                 |
| Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh        | 70                                   |
| Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh | 0,45                                 |
| Durée du programme ECO en minutes   | 295                                  |
| Classe d'émission sonore  | C                                    |
| Émissions sonores en dB(A)  | 45                                   |
| EcoPower Technology   | •                                    |
| Hygiène testée  | •                                    |
| Raccordement à l'eau chaude   | •                                    |
| Demi-charge   | •                                    |
| <b>Qualité du résultat</b>  |                                      |
| Lave-vaisselle à eau renouvelée   | •                                    |
| Séchage Turbothermic à air pulsé  | •                                    |
| <b>Programmes de lavage</b>   |                                      |
| QuickPowerWash  | •                                    |
| ECO   | •                                    |
| Automatic   | •                                    |
| Intensif 75 °C  | •                                    |
| Fragile   | •                                    |
| <b>Options de lavage</b>  |                                      |
| Court   | •                                    |
| Programme Express   | •                                    |
| Extra propre  | •                                    |
| Séchage +   | •                                    |
| <b>Aménagement des paniers</b>  |                                      |
| Rangement des couverts  | Tiroir à couverts                    |


G 5540 SC SL Front Active  
Lave-vaisselle posable 45 cm  
la qualité éprouvée Miele à un premier prix avantageux.



Code EAN: 4002516618041 / Numéro de matériel: 12169870 /  
Ancien Numéro de matériel: 21554018F

|   |               |
|---|---------------|
| Aménagement des paniers   | Comfort 45 cm |
| Nombre de couverts  | 9             |
| <b>Sécurité</b>   |               |
| Système AquaSécurité  | •             |
| Sécurité enfants  | •             |
| <b>Caractéristiques techniques</b>  |               |
| Largeur minimale de la niche en mm  | 450           |
| Largeur maximale de la niche en mm  | 450           |
| Hauteur minimale de la niche en mm  | 845           |
| Hauteur maximale de la niche en mm  | 880           |
| Profondeur de la niche en mm  | 600           |
| Largeur des appareils en mm   | 448           |
| Hauteur de l'appareil en mm   | 845           |
| Profondeur de l'appareil en mm  | 600           |
| Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm  | 119,5         |
| Poids net en kg   | 48,4          |
| Puissance totale de raccordement en kW  | 2,00          |
| Tension en V  | 230           |
| Protection par fusible en A   | 10            |
| Nombre de phases  | 1             |
| Norme de fréquence électrique   | 50            |
| Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm   | 1,50          |
| Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm  | 1,50          |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m                                      | 1,70          |
| <b>Accessoires fournis</b>  |               |
| 1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces)  | •             |
| Bon d'achat pour 1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces) ou neuf paquets à un prix spécial | •             |

G 5540 SC SL Front Active  
Lave-vaisselle posable 45 cm  
la qualité éprouvée Miele à un premier prix avantageux.



G7000, free standing dishwasher, 45cm (installation drawing)