


G 5740 SC SL

Lave-vaisselle posable 45 cm
pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.



Code EAN: 4002516618089 / Numéro de matériel: 12169910 /
Ancien Numéro de matériel: 21574016F


Type	
Lave-vaisselle posables	•
Lave-vaisselle 45 cm	•
Design	
Coloris du bandeau	Blanc laqué
Type de bandeau de commande	Panneau droit
Type de commande	Touche de sélection de progr.
Écran	Affichage en texte clair sur 1 ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
Confort	
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Écran
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	C
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	7,9
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,55
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	55
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,29
Durée du programme ECO en minutes	210
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	44
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
SensorDry	•
Séchage Turbothermic à air pulsé	•
Séchage actif par condensation	•
BrilliantGlassCare	•
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensif 75 °C	•
Fragile	•
Extra silencieux 40 dB(A)	•
Nettoyage machine	•

- De meilleurs résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash
- Jusqu'à 50 % d'économie d'énergie – Raccordement à l'eau chaude
- Tout sécher sans effort : séchage avec fonction AutoOpen
- Ouverture et fermeture très faciles de la porte : ComfortClose
- Flexibilité et rangement en toute sécurité – paniers ExtraComfort



G 5740 SC SL

Lave-vaisselle posable 45 cm
pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.




Code EAN: 4002516618089 / Numéro de matériel: 12169910 /
Ancien Numéro de matériel: 21574016F

Options de lavage	
Court	•
IntenseZone	•
Programme Express	•
Extra propre	•
Séchage +	•
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex 45
Aménagement des paniers	ExtraComfort 45 cm
Nombre de couverts	9
Sécurité	
Système AquaSécurité	•
Sécurité enfants	•
Caractéristiques techniques	
Largeur minimale de la niche en mm	450
Largeur maximale de la niche en mm	450
Hauteur minimale de la niche en mm	845
Hauteur maximale de la niche en mm	880
Profondeur de la niche en mm	600
Largeur des appareils en mm	448
Hauteur de l'appareil en mm	845
Profondeur de l'appareil en mm	600
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	119,5
Poids net en kg	48,4
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Langues affichage dispo.	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	deutsch, english (GB), español, français, italiano, nederlands, português, türkçe
Accessoires fournis	
1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces)	•
Bon d'achat pour 1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces) ou neuf paquets à un prix spécial	•

G 5740 SC SL

Lave-vaisselle posable 45 cm
pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.



G7000, free standing dishwasher, 45cm (installation drawing)