

## PDR 516 SL ROP [EL GS]

Sèche-linge professionnel à évacuation, côtés galvanisés, chauffage électrique en design SlimLine, avec commande d'humidité résiduelle pour un séchage parfait.



- Insertion simplifiée – seulement 711 mm de large
- Transport simple – Plateau pour hayon élévateur
- Durées fonctionnement courtes grâce diffusion diagonale air
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry

Code EAN: 4002516659310 / Numéro de matériel: 12260110 / Ancien Numéro de matériel: 52516003NWE

<b>Design et modèle</b>	
Modèle	SlimLine
Gamme	Professionnel
Façade	Gris acier
Coloris du bandeau	Inox
Capacité de chargement en kg	16,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:25	12,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:18	16,0
Rapport de remplissage	1:18
Volume du tambour en l	300,00
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Tambour en inox	•
Tambour Aérogliss en inox	Non
<b>Application</b>	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
<b>Performances</b>	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	12,50
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,55
Durée de programme en min.	31
<b>Commande</b>	
Type de commande	M Select Benchmark
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Bandeau avec symboles faciles à comprendre	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50/60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	13,50
Puissance totale de raccordement en kW	14,10
Protection par fusible en A	25
<b>Dimensions et poids du sèche-linge</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1800
Dimension extérieure, largeur nette en mm	711
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1089
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1810

## PDR 516 SL ROP [EL GS]

Sèche-linge professionnel à évacuation, côtés galvanisés, chauffage électrique en design SlimLine, avec commande d'humidité résiduelle pour un séchage parfait.



Code EAN: 4002516659310 / Numéro de matériel: 12260110 /

Ancien Numéro de matériel: 52516003NWE

Dimension extérieure, largeur brute en mm	800
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1180
Poids net en kg	145,7
Poids brut en kg	159
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	1664
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	55 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,70
<b>Équipement</b>	
Rotation alternée du tambour intelligente	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Aubes Softlift	•
Fonction Délicat	•
Socle mobile	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module LAN (option)	•
<b>Normes, labels et marquages</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
UKCA	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•