

PDR 516 SL COP [EL GS]

Sèche-linge professionnel à évacuation, côtés galvanisés, chauffage électrique en design SlimLine avec commande de durée, pour un raccordement à un monnayeur.



- Insertion simplifiée – seulement 711 mm de large
- Transport simple – Plateau pour hayon élévateur
- Durées fonctionnement courtes grâce diffusion diagonale air
- Manipulation aisée – grand filtre à peluches facile à nettoyer

Code EAN: 4002516659327 / Numéro de matériel: 12260130 / Ancien Numéro de matériel: 52516012NWE

Design et modèle	
Modèle	SlimLine
Gamme	Professionnel
Façade	Gris acier
Coloris du bandeau	Inox
Capacité de chargement en kg	16,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:25	12,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:18	16,0
Rapport de remplissage	1:18
Volume du tambour en l	300,00
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Tambour en inox	•
Tambour Aérogliss en inox	Non
Application	
Convient aux laveries	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	12,50
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,55
Durée de programme en min.	31
Commande	
Type de commande	M Select Benchmark
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Durée programmable
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Bandeau avec symboles faciles à comprendre	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50/60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	13,50
Puissance totale de raccordement en kW	14,10
Protection par fusible en A	25
Dimensions et poids du sèche-linge	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1800
Dimension extérieure, largeur nette en mm	711
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1089
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1810
Dimension extérieure, largeur brute en mm	800
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1180
Poids net en kg	145,7
Poids brut en kg	159
Charge au sol maximale en N/m ²	1664
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	55 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,70
Équipement	
Rotation alternée du tambour intelligente	•

PDR 516 SL COP [EL GS]

Sèche-linge professionnel à évacuation, côtés galvanisés, chauffage électrique en design SlimLine avec commande de durée, pour un raccordement à un monnayeur.



Code EAN: 4002516659327 / Numéro de matériel: 12260130 /
Ancien Numéro de matériel: 52516012NWE

Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
Aubes Softlift	•
Socle mobile	•
Boîtier de communication	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module LAN (option)	•
Normes, labels et marquages	
CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
UKCA	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•