

PDR 516 SL TOP [G GS]

Sèche-linge professionnel à évacuation, côtés galvanisés, chauffage gaz en design SlimLine, avec une commande minutée simple à régler.



- Insertion simplifiée – seulement 711 mm de large
- Transport simple – Plateau pour hayon élévateur
- Durées fonctionnement courtes grâce diffusion diagonale air
- Manipulation aisée – grand filtre à peluches facile à nettoyer

Code EAN: 4002516659419 / Numéro de matériel: 12260570 / Ancien Numéro de matériel: 52516025NWE

Design et modèle	
Modèle	SlimLine
Gamme	Professionnel
Façade	Gris acier
Coloris du bandeau	Inox
Capacité de chargement en kg	16,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:25	12,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:18	16,0
Rapport de remplissage	1:18
Volume du tambour en l	300,00
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Tambour en inox	•
Tambour Aérogliss en inox	Non
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	14,50
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,65
Durée de programme en min.	27
Commande	
Type de commande	M Select Benchmark
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Durée programmable
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Bandeau avec symboles faciles à comprendre	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Gaz
Raccordement électrique	1N AC 230V 50/60HZ
Puissance de chauffe du gaz en kW	18,00
Puissance totale de raccordement en kW	0,60
Protection par fusible en A	10
Dimensions et poids du sèche-linge	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1800
Dimension extérieure, largeur nette en mm	711

PDR 516 SL TOP [G GS]

Sèche-linge professionnel à évacuation, côtés galvanisés, chauffage gaz en design SlimLine, avec une commande minutée simple à régler.



Code EAN: 4002516659419 / Numéro de matériel: 12260570 /

Ancien Numéro de matériel: 52516025NWE

Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1089
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1810
Dimension extérieure, largeur brute en mm	800
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1180
Poids net en kg	149,7
Poids brut en kg	163
Charge au sol maximale en N/m ²	1704

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste	56 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,70

Équipement

Rotation alternée du tambour intelligente	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
Aubes Softlift	•
Socle mobile	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•

Possibilités de raccordement

Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module LAN (option)	•

Normes, labels et marquages

CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DVGW-Gaz	•
DEEE	•
UKCA	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•