

K 7127 D

Réfrigérateur encastrable

av. DailyFresh, éclairage LED, SoftClose et SuperFroid pour plus de confort



- Tiroirs spacieux avec réglage de l'humidité – DailyFresh
- Éclairage optimal et sans entretien de l'espace intérieur par LED
- Fermeture amortie de la porte grâce au système SoftClose
- Aliments rapidement frais avec la fonction SuperFroid automatique



Code EAN: 4002516664222 / Numéro de matériel: 12269530 / Ancien Numéro de matériel: 36712700EU1

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Catégorie d'appareil</b>   |             |
| Réfrigérateur   | •           |
| <b>Modèle</b>   |             |
| Appareil encastrable  | •           |
| Appareil encastrable intégré  | •           |
| Ouverture de porte  | droite      |
| Charnière de porte interchangeable  | •           |
| <b>Design</b>   |             |
| Éclairage de la zone de réfrigération   | LED         |
| <b>Confort d'utilisation</b>  |             |
| Système de réfrigération  | DailyFresh  |
| SoftClose   | •           |
| <b>Commande</b>   |             |
| Panneau de commande   | EasyControl |
| Partie réfrigération débranchable   | Non         |
| Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation | Non         |
| SuperFroid  | •           |
| Nombre de zones de température  | 1           |
| Mode Fête   | •           |
| <b>Réfrigérateur/zone de réfrigération</b>  |             |
| Nombre de clayettes   | 3           |
| Nombre de tiroirs de refroidissement  | 1           |
| Nombre de balconnets de contreporte pour conserves                                    | 1           |
| Balconnet de contreporte pour bouteilles  | 1           |
| Balconnets de contreporte   | 2           |
| <b>Efficacité et durabilité</b>   |             |
| Classe d'efficacité énergétique (A–G)   | D           |
| Consommation d'énergie par an en kWh  | 74,00       |
| Consommation d'énergie en 24 h en kWh   | 0,20        |
| <b>Sécurité</b>   |             |
| Alarme de porte sonore  | •           |
| <b>Caractéristiques techniques</b>  |             |
| Largeur de la niche en mm min.  | 560         |
| Largeur de la niche en mm max.  | 568         |
| Hauteur de la niche en mm min.  | 874         |
| Hauteur de la niche en mm max.  | 881         |
| Profondeur de la niche en mm  | 550         |
| Largeur des appareils en mm   | 558         |
| Hauteur de l'appareil en mm   | 874         |
| Profondeur de l'appareil en mm  | 548         |
| Poids en kg   | 32,2        |
| Technique de fixation   | Porte fixe  |
| Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg                                 | 19          |
| Classe climatique   | SN-ST       |
| Zone de réfrigération en l  | 136         |
| Zone de congélation 4 étoiles en l  | 0           |
| Volume total utile en l   | 136         |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)                               | A           |
| Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW  | 28          |

K 7127 D

Réfrigérateur encastrable

av. DailyFresh, éclairage LED, SoftClose et SuperFroid pour plus de confort



Code EAN: 4002516664222 / Numéro de matériel: 12269530 /

Ancien Numéro de matériel: 36712700EU1

|  |     |
|--|-----|
| Consommation électrique en milliampères (mA) | 700 |
|--|-----|

|              |         |
|--------------|---------|
| Tension en V | 220-240 |
|--------------|---------|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Protection par fusible en A | 10 |
|-----------------------------|----|

|                  |   |
|------------------|---|
| Nombre de phases | 1 |
|------------------|---|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Fréquence en Hz | 50 |
|-----------------|----|

|  |     |
|--|-----|
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 2,3 |
|--|-----|

**Accessoires fournis**


Balconnet à œufs

•

## K 7127 D

Réfrigérateur encastrable

av. DailyFresh, éclairage LED, SoftClose et SuperFroid pour plus de confort



K7118D, K7128D, K7116E, K7126E, K7117D, K7127D, K7115E, K7125E, built-in (footnote\*) (installation drawings)

K7118D, K7128D, K7116E, K7126E, K7117D, K7127D, K7115E, K7125E, side view (installation drawings)