

Duoflex HX1

Aspirateur balai sans fil

aspiration puissante | utilisation facile | adaptable au type de sol | rouge terracotta



- Batterie Li-Ion : jusqu'à 55 minutes d'autonomie avec une charge*
- Aussi performant qu'un aspirateur Miele traditionnel**
- SpeedLock : passage rapide d'appareil complet à appareil à main
- Collecteur léger et compact : 3,1 kg/0,3 l
- Électrobrosse intelligente avec adaptation automatique de la puissance
- 99,99%#CO_14247189 de rétention des poussières grâce au filtre Hygiène

* Convient pour le niveau de puissance 1 sans raccordement de l'électrobrosse.

** Performance de nettoyage comparée à un aspirateur traîneau Miele Complete C3 (SGEF3) doté d'une turbobrosse STB 305-3 (absorption de la poussière des tapis et sols durs présentant des interstices, aspiration des fibres des tapis). Selon la norme CEI 62885-2.

Code EAN: 4002516714569 / Numéro de matériel: 12377650 / Ancien Numéro de matériel: 41QLL030EU1

| | |
|--|--------------------------|
| Modèle | |
| Aspirateur balai sans fil | • |
| Gamme | Duoflex HX1 |
| Variante moteur | Digital Efficiency Motor |
| Type de produit | SQLL0 |
| Couleur de l'appareil | Rouge terra |
| Technologie d'aspiration | |
| Technologie Vortex | • |
| Confort d'utilisation | |
| Réglage électronique de la puissance d'aspiration | Touches/deux niveaux |
| Support mural | Standard |
| Rangement pour accessoires | HX-AH 20 |
| Système de filtration | |
| ComfortClean | • |
| Volume du bac à poussière en l | 0,3 |
| Caractéristiques techniques | |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Capacité nominale de la batterie en mAh | 2500 |
| Volume en dB | 79,0 |
| Largeur en mm | 260 |
| Hauteur en mm | 1250 |
| Poids en kg | 3,1 |
| Durée de fonctionnement au niveau MIN bloc moteur Solo | 55 |
| Puissance au m ² | 60 |
| Temps de charge en min. | 210 |
| Puissance nominale en W | 160 |
| Accessoires fournis | |
| Brosse de nettoyage | Non |
| Électrobrosse HX-EB 20 MultiFloor | • |
| Brosse à meuble HX-DB | • |
| Suceur à coussins HX-UN | • |
| Suceur plat HX-CN | • |