

## Duoflex HX1

Aspirateur balai sans fil

aspiration puissante | adaptation puissance auto. | modif. aisée | jaune orangé



- 99,99 %\* de rétention des poussières grâce au filtre Hygiène
- Batterie Li-Ion : jusqu'à 55 minutes d'autonomie avec une charge\*\*
- Aussi performant qu'un aspirateur Miele traditionnel\*\*\*
- SpeedLock : passage rapide d'appareil complet à appareil portable
- Collecteur léger et compact : 3,1 kg/0,3 l
- Électrobrosse intelligente avec adaptation automatique de la puissance

\* Selon CEI 62885-4

\*\* Convient pour le niveau de puissance 1 sans raccordement de l'électrobrosse.

\*\*\* Performance de nettoyage comparée à un aspirateur traîneau Miele Complete C3 (SGEF3) doté d'une turbobrosse STB 305-3 (absorption de la poussière des tapis et sols durs présentant des interstices, aspiration des fibres des tapis). Selon CEI62885-2.

Code EAN: 4002516714583 / Numéro de matériel: 12377670 / Ancien Numéro de matériel: 41QLL032EU1

<b>Modèle</b>	
Aspirateur balai sans fil	•
Gamme	Duoflex HX1
Variante moteur	Digital Efficiency Motor
Type de produit	SQLL0
Couleur de l'appareil	Jaune orangé
<b>Technologie d'aspiration</b>	
Technologie Vortex	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Touches/deux niveaux
Support mural	Speedlock
Rangement pour accessoires	HX-AH 20
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Puissance nominale en W	160
<b>Système de filtration</b>	
ComfortClean	•
Volume du bac à poussière en l	0,3
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Type de batterie	Li-Ion
Capacité nominale de la batterie en mAh	2500
Volume en dB	79,0
Largeur en mm	260
Hauteur en mm	1250
Poids en kg	3,1
Durée de fonctionnement au niveau MIN bloc moteur Solo	55
Puissance au m <sup>2</sup>	60
Temps de charge en min.	210
<b>Accessoires fournis</b>	
Brosse de nettoyage	Non
Électrobrosse HX-EB 20 MultiFloor	•
Brosse à meuble HX-DB	•
Suceur à coussins HX-UN	•
Suceur plat HX-CN	•