

Duoflex HX1 Extra
 Aspirateur balai sans fil
 puissant | Grab & Go | léger et compact | embout pour surfaces fragiles



Code EAN: 4002516715320 / Numéro de matériel: 12377730 /
 Ancien Numéro de matériel: 41QLL035EU1

| | |
|--|--------------------------|
| Modèle | |
| Aspirateur balai sans fil | • |
| Gamme | Duoflex HX1 |
| Variante moteur | Digital Efficiency Motor |
| Type de produit | SQLL0 |
| Couleur de l'appareil | Blanc brillant |
| Technologie d'aspiration | |
| Technologie Vortex | • |
| Confort d'utilisation | |
| Réglage électronique de la puissance d'aspiration | Touches/deux niveaux |
| Support mural | Speedlock |
| Système SpeedLock | SpeedLock system |
| Rangement pour accessoires | HX-AH 20 |
| Efficacité et durabilité | |
| Puissance nominale en W | 160 |
| Système de filtration | |
| ComfortClean | • |
| Volume du bac à poussière en l | 0,3 |
| Caractéristiques techniques | |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Capacité nominale de la batterie en mAh | 2500 |
| Volume en dB | 79,0 |
| Largeur en mm | 260 |
| Hauteur en mm | 1250 |
| Poids en kg | 3,1 |
| Durée de fonctionnement au niveau MIN bloc moteur Solo | 55 |
| Puissance au m ² | 60 |
| Temps de charge en min. | 210 |
| Accessoires fournis | |
| Brosse de nettoyage | Non |
| Électrobrosse HX-EB 20 MultiFloor | • |
| Brosse à meuble HX-DB | • |
| Suceur à coussins HX-UN | • |
| Suceur plat HX-CN | • |
| Brosse universelle HX-UB | • |