


KM 7373 FL

Table de cuisson à induction

avec zone de cuisson Flex pour les grands récipients de cuisson



- Sélection rapide par rangée de chiffres – ComfortSelect
- quatre zones de cuisson avec une zone de cuisson Flex
- En 800 mm de large pour pose à fleur de plan ou standard
- Communication avec la hotte – fonction automatique Con@ctivity


Code EAN: 4002516758488 / Numéro de matériel: 12425220 / Ancien Numéro de matériel: 26737370F

Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Encastrement à fleur de plan	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre de zones de cuisson	1
Nombre max. de récipients	4
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	2
Type	Zone de cuisson Flex
Diamètre en mm	Ø 110-210
Puissance en W	2100
Booster en W	3000
1e zone/zone de cuisson	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 110-220
Puissance max. en W avec Booster	3000
Puissance max. en W	2300
2e zone/zone de cuisson	
Position	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 90-160
Puissance max. en W avec Booster	1850
Puissance max. en W	1350
3e zone/zone de cuisson	
Position	droite
Type	Zone de cuisson Flex
Taille en mm	210x400
Puissance max. en W avec Booster	3650
Puissance max. en W	3000
4e zone/zone de cuisson	
Position	Avant droite
Confort d'utilisation	
Miele@home	•
Commande par touches sensibles	ComfortSelect
Fonction automatique Con@ctivity	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Arrêt automatique	•

KM 7373 FL

Table de cuisson à induction

avec zone de cuisson Flex pour les grands récipients de cuisson



Code EAN: 4002516758488 / Numéro de matériel: 12425220 /


Ancien Numéro de matériel: 26737370F

Détection permanente de casserole	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Fonction Minuterie	•
Efficacité et durabilité	
Utilisation de la chaleur résiduelle	•
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Sécurité	
Sécurité Oubli	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (largeur)	800
Dimensions en mm (hauteur)	53
Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	750
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	490
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	53
Dimension de la découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	780
Dimension de la découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	500
Poids en kg	11
Dimension de la découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	804
Dimension de la découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	524
Puissance totale de raccordement en kW	7,30
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,4
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	Oui


KM 7373 FL

Table de cuisson à induction

avec zone de cuisson Flex pour les grands récipients de cuisson



KM7373FL, KM7372FL surface-mounted (Installation drawing)



KM7373FL, KM7372FL flush (Installation drawing)