

## G 7130 SC Front AutoDos

Lave-vaisselle posable

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



- Un miracle d'organisation – le tiroir 3D Multiflex offre encore plus de place
- Plus d'informations et mise en réseau moderne – Miele@home
- Un séchage parfait – le séchage AutoOpen de Miele
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès une conso. d'eau de ?? en prog. Automatic
- Ouverture et fermeture très faciles de la porte : ComfortClose



Code EAN: 4002516740476 / Numéro de matériel: 12428130 / Ancien Numéro de matériel: 21713018F

<b>Type</b>	
Lave-vaisselle posables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
<b>Design</b>	
Coloris du bandeau	Façade CleanSteel Inox antitrace
Type de bandeau de commande	Panneau droit
Type de commande	Touche de sélection de progr.
Écran	Affichage en texte clair sur 1 ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
<b>Confort</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Dosage automatique avec PowerDisk	•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Écran
Choix de la langue d'affichage	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	B
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,4
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,64
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	64
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,40
Durée du programme ECO en minutes	199
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
<b>Qualité du résultat</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage Turbothermic à air pulsé	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programmes de lavage</b>	
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensif 75 °C	•

## G 7130 SC Front AutoDos

Lave-vaisselle posable

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



Code EAN: 4002516740476 / Numéro de matériel: 12428130 /  
Ancien Numéro de matériel: 21713018F

PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Fragile	•
QuickPowerWash	•
Extra silencieux 39 dB(A)	•
Nettoyage machine	•
Rinçage du sel	•
<b>Options de lavage</b>	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra propre	•
Séchage +	•
<b>Aménagement des paniers</b>	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Support pour verres FlexCare	2
Aménagement des paniers	ExtraComfort
Nombre de couverts	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
<b>Sécurité</b>	
Système AquaSécurité	•
Indication de nettoyage de filtre	•
Sécurité enfants	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	845
Hauteur maximale de la niche en mm	880
Profondeur de la niche en mm	600
Largeur des appareils en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	845
Profondeur de l'appareil en mm	600
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	119,5
Poids net en kg	57,0
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
<b>Langues affichage dispo.</b>	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	deutsch, english, español, français, italiano, nederlands, português, türkçe

## G 7130 SC Front AutoDos

Lave-vaisselle posable

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.




Code EAN: 4002516740476 / Numéro de matériel: 12428130 /  
Ancien Numéro de matériel: 21713018F

Accessoires fournis	
1 x PowerDisk	•
Bon d'achat pour 6 x PowerDisk	•

## G 7130 SC Front AutoDos

Lave-vaisselle posable

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)