

## G 7760 SCVi AutoDos

Lave-vaisselle totalement intégrable

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



- Design innovant et confort sans pareil – le tiroir 3D MultiFlex
- Communication simplissime avec l'appareil – Miele@home
- Consommation extrêmement faible de seulement 41 dB(a) dB (A)
- Éclairage parfait pour un chargement facile : BrilliantLight
- Flexibilité et placement en toute sécurité : panier MaxiComfort



Code EAN: 4002516740759 / Numéro de matériel: 12428450 /  
Ancien Numéro de matériel: 21776062F

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Type</b>   |                                      |
| Lave-vaisselle totalement intégrable  | •                                    |
| Lave-vaisselle 60 cm  | •                                    |
| <b>Design</b>   |                                      |
| Coloris du bandeau  | Noir obsidien                        |
| Type de bandeau de commande   | Panneau entièrement intégré          |
| Type de commande  | Touche de sélection de progr.        |
| Écran   | Affichage en texte clair sur 1 ligne |
| Couleur de l'écran  | Blanc                                |
| MultiLingua   | •                                    |
| <b>Confort</b>  |                                      |
| Mise en réseau avec Miele@home  | •                                    |
| Dosage automatique avec PowerDisk   | •                                    |
| Dispositif d'aide à la fermeture de porte                                       | ComfortClose                         |
| BrilliantLight  | •                                    |
| Affichage du temps restant  | •                                    |
| Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance  | •                                    |
| Contrôle de fonctionnement  | Optique et sonore                    |
| Choix de la langue d'affichage  | •                                    |
| <b>Efficacité et durabilité</b>   |                                      |
| Classe d'efficacité énergétique (A-G)   | A                                    |
| Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de                      | 6,0                                  |
| Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)        | 8,4                                  |
| Consommation électrique du programme ECO en kWh                                 | 0,54                                 |
| Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh        | 54                                   |
| Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh | 0,29                                 |
| Durée du programme ECO en minutes   | 230                                  |
| Classe d'émission sonore  | B                                    |
| Émissions sonores en dB(A)  | 41                                   |
| EcoFeedback   | •                                    |
| EcoPower Technology   | •                                    |
| Hygiène testée  | •                                    |
| Raccordement à l'eau chaude   | •                                    |
| Demi-charge   | •                                    |
| <b>Qualité du résultat</b>  |                                      |
| Lave-vaisselle à eau renouvelée   | •                                    |
| SensorDry   | •                                    |
| Séchage Turbothermic à air pulsé  | •                                    |
| Séchage actif par condensation  | •                                    |
| BrilliantGlassCare  | •                                    |
| <b>Programmes de lavage</b>   |                                      |
| QuickPowerWash  | •                                    |
| ECO   | •                                    |
| Automatic   | •                                    |

## G 7760 SCVi AutoDos

Lave-vaisselle totalement intégrable

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



Code EAN: 4002516740759 / Numéro de matériel: 12428450 /  
Ancien Numéro de matériel: 21776062F

|   |                     |
|---|---------------------|
| Intensif 75 °C  | •                   |
| PowerWash   | •                   |
| Fragile   | •                   |
| Hygiène   | •                   |
| Solaire Économique  | •                   |
| Extra silencieux 37 dB(A)   | •                   |
| Pâtes/paëlla  | •                   |
| Volumineux 65 °C  | •                   |
| Nettoyage machine   | •                   |
| <b>Options de lavage</b>  |                     |
| AutoDos   | •                   |
| IntenseZone   | •                   |
| Programme Express   | •                   |
| Extra propre  | •                   |
| Séchage +   | •                   |
| <b>Aménagement des paniers</b>                                    |                     |
| Rangement des couverts  | Tiroir 3D MultiFlex |
| Support pour verres FlexCare                                      | 2                   |
| Support pour tasses FlexCare                                      | 1                   |
| Aménagement des paniers   | MaxiComfort         |
| Nombre de couverts  | 14                  |
| MultiClip   | •                   |
| <b>Sécurité</b>   |                     |
| Système AquaSécurité  | •                   |
| Indication de nettoyage de filtre                                 | •                   |
| Sécurité enfants  | •                   |
| <b>Caractéristiques techniques</b>                                |                     |
| Largeur minimale de la niche en mm                                | 600                 |
| Largeur maximale de la niche en mm                                | 600                 |
| Hauteur minimale de la niche en mm                                | 805                 |
| Hauteur maximale de la niche en mm                                | 870                 |
| Profondeur de la niche en mm                                      | 550                 |
| Largeur des appareils en mm                                       | 598                 |
| Hauteur de l'appareil en mm                                       | 805                 |
| Profondeur de l'appareil en mm                                    | 550                 |
| Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm                      | 116,5               |
| Poids net en kg   | 48,0                |
| Puissance totale de raccordement en kW                            | 2,00                |
| Tension en V  | 230                 |
| Protection par fusible en A                                       | 10                  |
| Nombre de phases  | 1                   |
| Norme de fréquence électrique                                     | 50                  |
| Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm                           | 1,50                |
| Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm                        | 1,50                |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m                  | 1,70                |
| Poids min. du panneau d'habillage en kg                           | 4,0                 |
| Poids max. du panneau d'habillage en kg                           | 11,0                |
| [rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.] | 7,0                 |
| [rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.] | 14,0                |

## G 7760 SCVi AutoDos

Lave-vaisselle totalement intégrable

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



Code EAN: 4002516740759 / Numéro de matériel: 12428450 /  
Ancien Numéro de matériel: 21776062F

Remplacer l'ampoule

Service après-vente

### Langues affichage dispo.

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

deutsch, english (GB),  
español, français (FR),  
italiano, nederlands,  
português, türkçe

### Accessoires fournis

1 x PowerDisk

Bon d'achat pour 6 x PowerDisk

- 
-