

ProCare Tex 10 MA - 10 l

Lessive délicat et couleurs, concentré liquide, moyennement alcaline, 10 l pour le lavage des couleurs et des textiles délicats.



- Pour une utilisation dans les lave-linge Miele Professional
- Sans azurants optiques ni agents de blanchiment
- Action rapide et contrôle anti-mousse
- Bonnes propriétés détachantes sur les protéines et le gras
- Primé par l'Écolabel européen

Code EAN: 4002516757542 / Numéro de matériel: 12442020 / Ancien Numéro de matériel: 59702202V1

Famille produit	
Lave-linge	•
Efficacité de lavage	
Détachement de la saleté	Bien
Dissolution des protéines	Bien
Dissolution de la graisse	Bien
Dosage	
Adaptation de la concentration du dosage possible	•
Convient à un dosage automatique (AutoDos)	•
Dosage manuel	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté d'eau	•
Recommandation de dosage	
Valeur de pH à 20 °C	9,5
Caractéristiques produit	
Température de stockage minimale en °C	4
Température de stockage maximale en °C	40
Utilisation	
Laverie automatique	•
Hôtellerie, gastronomie	•
Lavage des vêtements de sport	•
Lavage des vestes et manteaux	•
Lavage des vêtements de travail	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Lessive text. délic.+couleurs
Alcalinité	Faiblement alcalin
Formation d'agrégats	Concentré liquide
Composants	Alcalis, Conservateur, Tensioactifs
Sans phosphates	•
Efficace à des températures de 30 à 90 °C	•
Contrôle anti-mousse	•
Masse volumétrique (à 20 °C) en g/cm ³	1,03
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	228,00
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	4
Température de stockage maximale en °C	40
À conserver dans un endroit frais et sec	•
Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient	•
Utilisable après décongélation sans perte de qualité	•
Durée de conservation en mois	24
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	314
Dimension extérieure, largeur nette en mm	202
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	230
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	306
Dimension extérieure, largeur brute en mm	204
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	228
Capacité de charge en g	10900

ProCare Tex 10 MA - 10 l

Lessive délicat et couleurs, concentré liquide, moyennement alcaline, 10 l pour le lavage des couleurs et des textiles délicats.



Code EAN: 4002516757542 / Numéro de matériel: 12442020 /
Ancien Numéro de matériel: 59702202V1

Poids brut en kg 11,38 kg

Capacité en ml 10000

Conformités, contrôles et indicateurs

Conforme aux normes SGH/CLP •

Écolabel européen •

Numéros de contrôle

Écolabel européen : DE/039/020 •