

K 7378 B

Réfrigérateur encastrable

avec FlexiLight2.0 et PerfectFresh Active, humid. active pour plus de fraîcheur.



- Pas de condensation visible grâce à la paroi sèche CleanSteel
- Frais 5x plus longtemps avec l'humidification PerfectFresh Active
- Éclairage clayettes réglable individuellement avec FlexiLight2.0
- Compartiment de congélation 4intégré
- Réglage en hauteur individuel des balconnets de contreporte



Code EAN: 4002516747246 / Numéro de matériel: 12443850 / Ancien Numéro de matériel: 36737800EU1

<b>Catégorie d'appareil</b>	
Réfrigérateur	•
<b>Modèle</b>	
Appareil encastrable	•
Appareil encastrable intégré	•
Ouverture de porte	droite
Charnière de porte interchangeable	•
<b>Design</b>	
Éclairage de la zone de réfrigération	FlexiLight 2,0
Éclairage ventilateur	•
Éclairage système de réfrigération	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Système de réfrigération	PerfectFresh Active
Humidification active du tiroir supérieur	•
Réglage précis porte intérieure	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortFrost	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
SelfClose	•
<b>Commande</b>	
Panneau de commande	FreshTouch
Partie réfrigération débranchable	Non
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Non
SuperFroid	•
Nombre de zones de température	3
Mode Shabbat	•
Mode Fête	•
Mode Holiday (vacances)	•
<b>Réfrigérateur/zone de réfrigération</b>	
Nombre de clayettes	3
dont éclairés	2
Nombre de tiroirs de refroidissement	2
Paroi sèche	CleanSteel Inox antitraçage
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves	2
Balconnet de contreporte pour bouteilles	1
Balconnets de contreporte	3
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	B
Consommation d'énergie par an en kWh	93,81
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,25
<b>Sécurité</b>	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•
Alarme de porte visuelle	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur de la niche en mm min.	560

K 7378 B

Réfrigérateur encastrable

avec FlexiLight2.0 et PerfectFresh Active, humid. active pour plus de fraîcheur.



Code EAN: 4002516747246 / Numéro de matériel: 12443850 /


Ancien Numéro de matériel: 36737800EU1

Largeur de la niche en mm max.	570
Hauteur de la niche en mm min.	1216
Hauteur de la niche en mm max.	1231
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur des appareils en mm	559
Hauteur de l'appareil en mm	1213
Profondeur de l'appareil en mm	546
Poids en kg	50,2
Technique de fixation	Porte fixe
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg	19
Classe climatique	SN-T
Zone de réfrigération en l	158
dont zone PerfectFresh en l	67
Zone de congélation 4 étoiles en l	16
Volume total utile en l	174
Durée de conservation en cas de panne en h	9
Capacité de congélation en kg/24 h	2,00
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	B
Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW	31
Consommation électrique en milliampères (mA)	1200
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,2
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
<b>Accessoires fournis</b>	
Balconnet à œufs	•
Boîte de tri PerfectFresh	•
Bac à glaçons	•


## K 7378 B

Réfrigérateur encastrable



avec FlexiLight2.0 et PerfectFresh Active, humid. active pour plus de fraîcheur.



K7364D, K7343D, K7344D, K7348C 125 Gala Edition, K7373B, K7374D, installation (footnote\*) (installation drawings)



K7364D, K7343D, K7344D, K7348C 125 Gala Edition, K7373B, K7374D, K7378B, built-in (footnote\*) (installation drawings)



K7347C, K7364D, K7343D, K7344D, K7348C 125 Gala Edition, K7373B, K7374D, K7378B, side view (installation drawings)