

KFN 7785 C

Réfrigérateur/congélateur encastrable
avec confort individuel grâce à FlexiLight 2.0, Freeze&Cool, NoFrost et Mylce.



- Tiroirs spacieux avec réglage de l'humidité – DailyFresh
- Utilisation flexible de la partie congélation – Freeze&Cool
- Préparation de glaçons grâce à Mylce avec réservoir d'eau
- Éclairage clayettes réglable individuellement avec FlexiLight2.0
- Pas de givre sur les aliments, plus de dégivrage grâce à NoFrost



Code EAN: 4002516748212 / Numéro de matériel: 12445200 /
Ancien Numéro de matériel: 38778505EU1

| | |
|---|---------------------------|
| Catégorie d'appareil | |
| Combiné réfrigérateur/congélateur | • |
| Modèle | |
| Appareil encastrable | • |
| Appareil encastrable intégré | • |
| Ouverture de porte | droite |
| Charnière de porte interchangeable | • |
| Design | |
| Éclairage de la zone de réfrigération | FlexiLight 2,0 |
| Éclairage zone de congélation | LED |
| Éclairage ventilateur | • |
| Éclairage fabrique à glaçons automatique | • |
| Confort d'utilisation | |
| Mise en réseau avec Miele@home | • |
| Système de réfrigération | DailyFresh |
| Freeze&Cool | • |
| Réglage précis porte intérieure | • |
| ComfortClean | • |
| DynaCool | • |
| NoFrost | • |
| DuplexCool | • |
| VarioRoom | • |
| SoftClose | • |
| Fabrique à glaçons avec réservoir d'eau (Mylce) | • |
| Commande | |
| Panneau de commande | FreshTouch |
| Partie réfrigération débranchable | Oui |
| Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation | Oui |
| SuperFroid | • |
| SuperFrost | • |
| Nombre de zones de température | 2 |
| Mode Shabbat | • |
| Mode Fête | • |
| Mode Holiday (vacances) | • |
| Réfrigérateur/zone de réfrigération | |
| Nombre de clayettes | 4 |
| dont éclairés | 2 |
| Nombre de tiroirs de refroidissement | 1 |
| Paroi sèche | CleanSteel Inox antitrace |
| FlexiTray | • |
| Nombre de balconnets de contreporte pour conserves | 3 |
| Balconnet de contreporte pour bouteilles | 1 |
| Balconnets de contreporte | 4 |
| Partie congélation/zone de congélation | |
| Nombre tiroirs de congélation | 3 |
| y compris sur rails coulissants | 2 |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A-G) | C |
| Consommation d'énergie par an en kWh | 146,00 |

KFN 7785 C

Réfrigérateur/congélateur encastrable
avec confort individuel grâce à FlexiLight 2.0, Freeze&Cool, NoFrost et Mylce.



Code EAN: 4002516748212 / Numéro de matériel: 12445200 /

Ancien Numéro de matériel: 38778505EU1

Consommation d'énergie en 24 h en kWh 0,40

Sécurité

| | |
|--|---|
| Fonction de verrouillage | • |
| Alarme de porte sonore | • |
| Alarme sonore pour la température de la zone de congélation | • |
| Alarme de porte visuelle | • |
| Alarme visuelle pour la température | • |
| Indication de coupure de courant pour la zone de congélation | • |

Caractéristiques techniques

| | |
|---|---------------------|
| Largeur de la niche en mm min. | 560 |
| Largeur de la niche en mm max. | 570 |
| Hauteur de la niche en mm min. | 1772 |
| Hauteur de la niche en mm max. | 1788 |
| Profondeur de la niche en mm | 550 |
| Largeur des appareils en mm | 559 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 1770 |
| Profondeur de l'appareil en mm | 546 |
| Poids en kg | 73,0 |
| Technique de fixation | Porte fixe |
| Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg | 18 |
| Poids max. façade de porte partie congélation en kg | 12 |
| Classe climatique | SN-T |
| Zone de réfrigération en l | 184 |
| Zone de congélation 4 étoiles en l | 71 |
| Volume total utile en l | 255 |
| Durée de conservation en cas de panne en h | 9 |
| Capacité de congélation en kg/24 h | 6,00 |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D) | B |
| Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW | 33 |
| Consommation électrique en milliampères (mA) | 1400 |
| Tension en V | 220-240 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Nombre de phases | 1 |
| Fréquence en Hz | 50-60 |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 2,2 |
| Remplacer l'ampoule | Service après-vente |


Accessoires fournis

| | |
|------------------|---|
| Balconnet à œufs | • |
|------------------|---|

KFN 7785 C

Réfrigérateur/congélateur encastrable

avec confort individuel grâce à FlexiLight 2.0, Freeze&Cool, NoFrost et Mylce.



KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, installation (footnote*) (installation drawings)



KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, built-in (footnote*) (installation drawings)



KFNS7734D, KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, side view (installation drawings)