

WEB685 WCS 125 Edition

Lave-linge à chargement frontal W1 :

avec A -10 %, SteamCare et TwinDos pour un excellent soin du linge.



- Un soin du linge parfait testé pour durer 20 ans
- Économiser encore plus d'énergie avec A -10 %*
- 50 % de repassage en moins et de nombreuses applications – SteamCare
- Dosage précis et automatique de la lessive avec TwinDos®
- Miele@home – connexion intelligente pour plus de possibilités**

* 10 % plus économique que la valeur seuil (52) de la classe d'efficacité énergétique A

** Offre internet supplémentaire de Miele & Cie KG. Toutes les applications intelligentes sont réalisables grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon les régions.



Code EAN: 4002516761600 / Numéro de matériel: 12455100 / Ancien Numéro de matériel: 11EB6851F

Promotion anniversaire	
Modèle anniversaire 125	•
Modèle	
Superposable en colonne	•
Installation côte à côte	•
Encastrable sous plan	•
Ouverture de porte	droite
Type	
Marque de produit	W1 Chrome Edition
Chargement frontal	•
Essorage	
Vitesse d'essorage maximale	1400
Arrêt cuve pleine	•
Fonction « sans essorage »	•
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Coloris du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Gris graphite Pearlfinish
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus
Type de bandeau de commande	droit
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	DirectSensor blanc, 7 segments
Performance de nettoyage	
Dosage automatique de la lessive TwinDos	•
Dosage précis par capsule CapDosing	•
Protection du linge	
Tambour à structure alvéolaire	•
Charge en kg	8,0
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Système vapeur SteamCare	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Bac à produits AutoClean	•
AddLoad	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Plus économique que la valeur seuil (52) de la classe d'efficacité énergétique A	10%
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage en kWh	43
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	48
Classe d'efficacité d'essorage	B
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (pour l'essorage)	A
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	72
Durée du programme « ECO 40–60 » à capacité nominale	219
Consommation en mode arrêt en W	0,30
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,60

WEB685 WCS 125 Edition

Lave-linge à chargement frontal W1 :

avec A -10 %, SteamCare et TwinDos pour un excellent soin du linge.



Code EAN: 4002516761600 / Numéro de matériel: 12455100 /

Ancien Numéro de matériel: 11EB6851F

Lavage à basse température « froid » et « 20 °C »

Débitmètre	•
Contrôle anti-mousse	•
Moteur ProfiEco	•
Programmes de lavage	
Coton	•
Coton avec Prélavage	•
Entretien facile	•
Linge délicat	•
Chemises	•
Laine (lavage à la main)	•
Programme Express 20	•
Textiles foncés/Jeans	•
Rafraîchir (Vapeur)	•
Vidange/essorage	•
ECO 40-60	•
Options de lavage	
Court	•
Défroissage vapeur	•
Défroissage à la vapeur	•
Signal sonore	•
Sécurité	
Système anti-fuites	Watercontrol-System
Sécurité enfants	•
Code PIN	•
Interface optique	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	636
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1054
Profondeur de l'appareil sans porte (pour encastrement) en mm	600
Poids en kg	80
Puissance totale de raccordement en kW	2,10-2,40
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2
Accessoires fournis	
UltraPhase 1 + 2	•
Bon d'achat pour cinq cartouches Miele UltraPhase	•

WEB685 WCS 125 Edition

Lave-linge à chargement frontal W1 :

avec A -10 %, SteamCare et TwinDos pour un excellent soin du linge.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm