

## WEI885 WPS 125 Gala Edition

Lave-linge à chargement frontal W1 :

avec SteamCare, TwinDos et PowerWash, pour un excellent soin du linge.



- Un soin du linge parfait testé pour durer 20 ans
- Économiser de l'énergie dans la meilleure classe d'efficacité énergétique A
- 50 % de repassage en moins et de nombreuses applications – SteamCare
- Dosage précis et automatique de la lessive avec TwinDos®
- QuickPowerWash assure un lavage efficace et rapide en seulement 49 minutes



Code EAN: 4002516767534 / Numéro de matériel: 12455150 /  
Ancien Numéro de matériel: 11Ei8856F

<b>Promotion anniversaire</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Promotion anniversaire</b>	
Modèle anniversaire 125	•
<b>Modèle</b>	
Superposable en colonne	•
Installation côte à côte	•
Encastrable sous plan	•
Ouverture de porte	droite
<b>Type</b>	
Marque de produit	W1 Chrome Edition
Chargement frontal	•
<b>Essorage</b>	
Vitesse d'essorage maximale	1600
Arrêt cuve pleine	•
Fonction « sans essorage »	•
<b>Design</b>	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Coloris du bandeau	Blanc lotus
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus/anneau chromé
Type de bandeau de commande	droit
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	ComfortSensor blanc, 1 ligne
<b>Performance de nettoyage</b>	
Technologie de lavage innovante QuickIntenseWash	•
Dosage automatique de la lessive TwinDos	•
Dosage précis par capsule CapDosing	•
Option Taches	•
Hygiène contrôlée pour lutter contre les virus	•
<b>Protection du linge</b>	
Tambour à structure alvéolaire	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Système vapeur SteamCare	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Éclairage du tambour	LED
MultiLingua	•
Bac à produits AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage en kWh	49
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	48
Classe d'efficacité d'essorage	A
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (pour l'essorage)	A
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	68

WEI885 WPS 125 Gala Edition

Lave-linge à chargement frontal W1 :

avec SteamCare, TwinDos et PowerWash, pour un excellent soin du linge.



Code EAN: 4002516767534 / Numéro de matériel: 12455150 /

Ancien Numéro de matériel: 11EI8856F

Durée du programme « ECO 40–60 » à capacité nominale	199
Consommation en mode arrêt en W	0,40
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,80
EcoFeedback	•
Lavage à basse température « froid » et « 20 °C »	•
Contrôle de capacité automatique	•
Débitmètre	•
Contrôle anti-mousse	•
Moteur ProfiEco	•
<b>Programmes de lavage</b>	
QuickPowerWash	•
Automatic +	•
Coton	•
Entretien facile	•
Linge délicat	•
Chemises	•
Soie (lavage à la main)	•
Laine (lavage à la main)	•
Programme Express 20	•
Textiles foncés/Jeans	•
Textiles modernes	•
Imperméabilisation	•
Textiles sport	•
Couettes plumes	•
Oreillers	•
Duvets	•
Voilages	•
Coton hygiène	•
Rafraîchir (Vapeur)	•
Finish vapeur	•
Nettoyage machine	•
Textiles neufs	•
Rinçage seul/Amidonage	•
Vidange/essorage	•
ECO 40–60	•
<b>Options de lavage</b>	
SingleWash	•
Court	•
Trempage	•
Prélavage	•
Hydro plus	•
Rinçage supplémentaire	•
Défroissage vapeur	•
Défroissage à la vapeur	•
Signal sonore	•
AllergoWash	•
<b>Qualité</b>	
Contrepoids en fonte grise	•
<b>Sécurité</b>	
Système anti-fuites	Waterproof-System

WEI885 WPS 125 Gala Edition

Lave-linge à chargement frontal W1 :

avec SteamCare, TwinDos et PowerWash, pour un excellent soin du linge.



Code EAN: 4002516767534 / Numéro de matériel: 12455150 /

Ancien Numéro de matériel: 11Ei8856F

Sécurité enfants	•
Code PIN	•
Interface optique	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Profondeur de l'appareil sans porte (pour encastrement) en mm	600
Puissance totale de raccordement en kW	2,10-2,40
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
<b>Accessoires fournis</b>	
3 capsules	•
UltraPhase 1 + 2	•
Bon d'achat pour cinq cartouches Miele UltraPhase	•
<b>Langues affichage dispo.</b>	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά

WEI885 WPS 125 Gala Edition

Lave-linge à chargement frontal W1 :

avec SteamCare, TwinDos et PowerWash, pour un excellent soin du linge.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm