

G 7793 SCVi AD 125 Gala Ed.

Lave-vaisselle totalement intégrable

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



- Design innovant et confort sans pareil – le tiroir 3D MultiFlex
- Communication simplissime avec l'appareil – Miele@home
- Ouverture automatique (en tapant 2 fois sur la porte) : Knock2open
- Éclairage parfait pour un chargement facile : BrilliantLight
- Notre meilleur équipement de panier qui vaut le détour – édition spéciale



Code EAN: 4002516763277 / Numéro de matériel: 12470110 / Ancien Numéro de matériel: 21779362F

Promotion anniversaire	
Modèle anniversaire 125	•
125 Gala Edition	•
Type	
Lave-vaisselle totalement intégrable	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Design	
Coloris du bandeau	Noir obsidien
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement intégré
Type de commande	Touche de sélection de progr.
Écran	Affichage en texte clair sur 1 ligne
Couleur de l'écran	Blanc
Multilingua	•
Confort	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Dosage automatique avec PowerDisk	•
Knock2open	•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose
BrilliantLight	•
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Optique et sonore
Choix de la langue d'affichage	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,4
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,54
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	54
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,29
Durée du programme ECO en minutes	230
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
SensorDry	•
Séchage Turbothermic à air pulsé	•
Séchage actif par condensation	•
BrilliantGlassCare	•

G 7793 SCVi AD 125 Gala Ed.

Lave-vaisselle totalement intégrable

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



Code EAN: 4002516763277 / Numéro de matériel: 12470110 /
Ancien Numéro de matériel: 21779362F

Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensif 75 °C	•
PowerWash	•
Fragile	•
Hygiène	•
Solaire Économique	•
Extra silencieux 37 dB(A)	•
Pâtes/paëlla	•
Volumineux 65 °C	•
Nettoyage machine	•
Options de lavage	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Programme Express	•
Extra propre	•
Séchage +	•
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Support pour verres FlexCare	2
Support pour tasses FlexCare	1
Nombre de couverts	14
MultiClip	•
Sécurité	
Système AquaSécurité	•
Indication de nettoyage de filtre	•
Sécurité enfants	•
Caractéristiques techniques	
Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	805
Hauteur maximale de la niche en mm	870
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur des appareils en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	805
Profondeur de l'appareil en mm	550
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	116,5
Poids net en kg	48,0
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Poids min. du panneau d'habillage en kg	4,0
Poids max. du panneau d'habillage en kg	11,0

G 7793 SCVi AD 125 Gala Ed.

Lave-vaisselle totalement intégrable

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



Code EAN: 4002516763277 / Numéro de matériel: 12470110 /

Ancien Numéro de matériel: 21779362F

[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.] 7,0

[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.] 14,0

Remplacer l'ampoule Service après-vente

Langues affichage dispo.

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua deutsch, english (GB), español, français (FR), italiano, nederlands, portugês, türkçe

Accessoires fournis


1 x PowerDisk •

Bon d'achat pour 6 x PowerDisk •

Bon d'achat pour un paquet avec produit de rinçage, sel régénérant, DishClean •

G 7793 SCVi AD 125 Gala Ed.

Lave-vaisselle totalement intégrable
avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)