

## PWM 1108 SmartBiz [EL DP]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique.

Du matériel certifié directive machines pour effectuer jusqu'à 3 cycles par jour



- Volume du tambour 64 l, capacité 8.0 kg
- Bandeau inox haute qualité et tambour Hydrogliss Miele
- Livré prêt à brancher, avec fiche
- Cycle professionnel de 79 min seulement pour une charge de 8.0 kg
- Encombrement minimum : installation en colonne lavage-séchage



Code EAN: 4002516790976 / Numéro de matériel: 12506640 / Ancien Numéro de matériel: 51110801F

<b>Design et modèle</b>	
Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Gamme	SmartBiz
Façade	Blanc lotus
Capacité de chargement en kg	8,0
Volume du tambour en l	64
Ouverture de porte [Ø] en mm	300
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière de porte	droite
Moteur synchrone sans entretien	•
Tambour Hydrogliss	•
<b>Application</b>	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient à un usage domestique	•
<b>Performances</b>	
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau froide	6,50
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau froide	0,16
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau froide	52,0
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	1,30
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau froide	79
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	49
Vitesse d'essorage en tr/min.	1400
Facteur g	535
Heures de fonctionnement testées	15000
<b>Commande</b>	
Type de commande	DirectSensor 7 segments
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Bandeau de commande avec inscription en texte clair	•
<b>Dosage</b>	
Bac à produits	3 compléments
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	220-240V~ 50HZ
Puissance de chauffe en kW	1,90-2,20
Puissance totale de raccordement en kW	2,10-2,40
Protection par fusible en A	10
Livraison avec prise secteur	•
<b>Raccordement à l'eau/vidange</b>	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"

PWM 1108 SmartBiz [EL DP]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique.

Du matériel certifié directive machines pour effectuer jusqu'à 3 cycles par jour



Code EAN: 4002516790976 / Numéro de matériel: 12506640 /

Ancien Numéro de matériel: 51110801F

Pompe de vidange DN 22

#### Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	596
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	636
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	944
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	690
Poids net en kg	91,0
Poids brut en kg	95
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	2820

#### Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,00

#### Équipement

Bride en acier inoxydable résistante	•
Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•

#### Efficacité et durabilité

Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Classe d'efficacité d'essorage (A–G)	B
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de lavage pour le programme « ECO 40–60 » en kWh	43
Consommation d'eau pondérée par cycle de lavage pour le programme « ECO 40–60 » en l	48
Classe d'émissions sonores (pour l'essorage) (A–D)	A
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A)re1pW	69
Durée de programme pour le programme « ECO 40–60 » en min	219
Taux de recyclage en %	95

#### Possibilités de raccordement

Interface optique pour l'accès SAV	•
WiFiConn@ct	•

#### Normes, labels et marquages

CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE