

PWM 1108 SmartBiz [EL DP TDoS]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique.

Du matériel certifié directive machines pour effectuer jusqu'à 3 cycles par jour



- Volume du tambour 64 l, capacité 8.0 kg
- Bandeau inox haute qualité et tambour Hydrogliss Miele
- Livré prêt à brancher, avec fiche
- Cycle professionnel de 79 min seulement pour une charge de 8.0 kg
- Dosage automatique de lessive par simple pression sur un bouton – TwinDos



Code EAN: 4002516791713 / Numéro de matériel: 12506650 / Ancien Numéro de matériel: 51110802F

Design et modèle

Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Gamme	SmartBiz
Façade	Blanc lotus
Capacité de chargement en kg	8,0
Volume du tambour en l	64
Ouverture de porte [Ø] en mm	300
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière de porte	droite
Moteur synchrone sans entretien	•
Tambour Hydrogliss	•

Application

Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient à un usage domestique	•

Performances

Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau froide	6,50
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau froide	0,16
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau froide	52,0
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	1,30
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau froide	79
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	49
Vitesse d'essorage en tr/min.	1400
Facteur g	535
Heures de fonctionnement testées	15000

Commande

Type de commande	DirectSensor 7 segments
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Bandeau de commande avec inscription en texte clair	•

Dosage

Bac à produits	3 compléments
TwinDos	•

Raccordement électr. standard

Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	220-240V~ 50HZ
Puissance de chauffe en kW	1,90-2,20
Puissance totale de raccordement en kW	2,10-2,40
Protection par fusible en A	10
Livraison avec prise secteur	•

PWM 1108 SmartBiz [EL DP TDos]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique.

Du matériel certifié directive machines pour effectuer jusqu'à 3 cycles par jour



Code EAN: 4002516791713 / Numéro de matériel: 12506650 /
Ancien Numéro de matériel: 51110802F

Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Pompe de vidange	DN 22
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	596
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	636
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	944
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	690
Poids net en kg	91,0
Poids brut en kg	95
Charge au sol maximale en N/m ²	2820
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,00
Équipement	
Bride en acier inoxydable résistante	•
Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Classe d'efficacité d'essorage (A–G)	B
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de lavage pour le programme « ECO 40–60 » en kWh	43
Consommation d'eau pondérée par cycle de lavage pour le programme « ECO 40–60 » en l	48
Classe d'émissions sonores (pour l'essorage) (A–D)	A
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A)re1pW	69
Durée de programme pour le programme « ECO 40–60 » en min	219
Taux de recyclage en %	95
Possibilités de raccordement	
Interface optique pour l'accès SAV	•
WiFiConn@ct	•
Accessoires	
UltraPhase 1 + 2	•
Bon d'achat pour six cartouches Miele UltraPhase	•
Normes, labels et marquages	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•