

KU 7016 D

Réfrigérateur sous-encastable

avec éclairage LED, compartiment de congélation et balconnets de porte divisés.



- Éclairage optimal et sans entretien de l'espace intérieur par LED
- Compartiment de congélation quatre étoiles
- Contreporte flexible – balconnets de contreporte divisés
- Lavage des balconnets au lave-vaisselle – ComfortClean
- Refroidir rapidement les aliments grâce à SuperCool



Code EAN: 4002516779100 / Numéro de matériel: 12519090 /

Ancien Numéro de matériel: 36701610EU1

| Catégorie d'appareil                                                                  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Réfrigérateur                                                                         | •           |
| Modèle                                                                                |             |
| Appareil encastrable                                                                  | •           |
| Appareil encastrable intégré                                                          | •           |
| Appareil encastrable sous-encasté                                                     | •           |
| Ouverture de porte                                                                    | droite      |
| Charnière de porte interchangeable                                                    | •           |
| Design                                                                                |             |
| Éclairage de la zone de réfrigération                                                 | LED         |
| Confort d'utilisation                                                                 |             |
| Mise en réseau avec Miele@home                                                        | •           |
| ComfortClean                                                                          | •           |
| ComfortFrost                                                                          | •           |
| Commande                                                                              |             |
| Panneau de commande                                                                   | EasyControl |
| Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation | Non         |
| SuperCool                                                                             | •           |
| Nombre de zones de température                                                        | 2           |
| Mode Shabbat                                                                          | •           |
| Réfrigérateur/zone de réfrigération                                                   |             |
| Nombre de clayettes                                                                   | 2           |
| Nombre de balconnets de contreporte pour conserves                                    | 2           |
| Balconnet de contreporte pour bouteilles                                              | 1           |
| Balconnets de contreporte                                                             | 3           |
| Efficacité et durabilité                                                              |             |
| Classe d'efficacité énergétique (A–G)                                                 | D           |
| Consommation d'énergie par an en kWh                                                  | 115,20      |
| Consommation d'énergie en 24 h en kWh                                                 | 0,31        |
| Sécurité                                                                              |             |
| Alarme de porte sonore                                                                | •           |
| Alarme de porte visuelle                                                              | •           |
| Caractéristiques techniques                                                           |             |
| Largeur de la niche en mm min.                                                        | 600         |
| Largeur de la niche en mm max.                                                        | 600         |
| Hauteur de la niche en mm min.                                                        | 820         |
| Hauteur de la niche en mm max.                                                        | 880         |
| Profondeur de la niche en mm                                                          | 560         |
| Largeur des appareils en mm                                                           | 597         |
| Hauteur de l'appareil en mm                                                           | 818         |
| Profondeur de l'appareil en mm                                                        | 550         |
| Poids en kg                                                                           | 37,0        |
| Technique de fixation                                                                 | Porte fixe  |
| Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg                                 | 10          |
| Classe climatique                                                                     | N-ST        |
| Zone de réfrigération en l                                                            | 92          |
| Zone de congélation 4 étoiles en l                                                    | 14          |

KU 7016 D

Réfrigérateur sous-encastable

avec éclairage LED, compartiment de congélation et balconnets de porte divisés.



Code EAN: 4002516779100 / Numéro de matériel: 12519090 /

Ancien Numéro de matériel: 36701610EU1

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Volume total utile en l                                 | 106                 |
| Durée de conservation en cas de panne en h              | 9                   |
| Capacité de congélation en kg/24 h                      | 2,00                |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D) | B                   |
| Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW            | 34                  |
| Consommation électrique en milliampères (mA)            | 2000                |
| Tension en V                                            | 220-240             |
| Protection par fusible en A                             | 10                  |
| Nombre de phases                                        | 1                   |
| Fréquence en Hz                                         | 50-60               |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m        | 2,2                 |
| Remplacer l'ampoule                                     | Service après-vente |

#### Accessoires fournis


Balconnet à œufs

•


## KU 7016 D

Réfrigérateur sous-encastable


avec éclairage LED, compartiment de congélation et balconnets de porte divisés.




KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7040D, FNUS7140C, Built-under, top view (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, side view (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7140C, Built-under, installation drawing (\*footnote) (installation drawings)