

KM 7576-2 FL 125 Gala Ed
Table de cuisson à induction
Table de cuisson à induction



- Surface élégante pour un design unique de votre cuisine – MattFinish
- Sélection grâce à une rangée de chiffres – Smart Select White
- 6 zones de cuisson dont 3 zones PowerFlex puissantes
- En 800 mm de large pour pose à fleur de plan ou standard
- Mise en réseau avec Con@ctivity et Miele@home

Code EAN: 4002516787501 / Numéro de matériel: 12527220 / Ancien Numéro de matériel: 26757673F

Promotion anniversaire	
Modèle anniversaire 125	•
125 Gala Edition	•
Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Encastrement à fleur de plan	•
Surface résistante aux rayures	MattFinish
Couleur de la vitrocéramique	Noir mat
Effet anti-traces de doigts	•
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	6
Nombre de zones de cuisson	3
Nombre max. de récipients	6
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	6
Type	Zone de cuisson PowerFlex
Diamètre en mm	Ø 150 – 230
Puissance en W	2100
Booster en W	3000
TwinBooster en W	3650
1e zone/zone de cuisson	
Position	Gauche
Type	Ponts PowerFlex
Taille en mm	230x390
Puissance max. en W avec Booster	3400
Puissance max. en W	3150
Puissance max. en W avec TwinBooster	3650
2e zone/zone de cuisson	
Position	central
Type	Ponts PowerFlex
Taille en mm	230x390
Puissance max. en W avec Booster	4800
Puissance max. en W	3400
Puissance max. en W avec TwinBooster	7300
3e zone/zone de cuisson	
Position	droite
Type	Ponts PowerFlex
Taille en mm	230x390
Puissance max. en W avec Booster	4800
Puissance max. en W	3400
Puissance max. en W avec TwinBooster	7300
Confort d'utilisation	
Miele@home	•
Commande par touches sensibles	Smart Select White
Fonction automatique Con@ctivity	•

KM 7576-2 FL 125 Gala Ed
Table de cuisson à induction
Table de cuisson à induction



Code EAN: 4002516787501 / Numéro de matériel: 12527220 /
Ancien Numéro de matériel: 26757673F

Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
Couleur d'affichage	Blanc
Début de cuisson automatique	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Arrêt automatique	•
Détection permanente de casserole	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Protection nettoyage	•
Fonction Minuterie	•
Maintien au chaud	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Sécurité	
Sécurité Oubli	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (largeur)	800
Dimensions en mm (hauteur)	51
Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	780
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	500
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	51
Dimension de la découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	780
Dimension de la découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	500
Poids en kg	16
Dimension de la découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	804
Dimension de la découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	524
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,4
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60

KM 7576-2 FL 125 Gala Ed
Table de cuisson à induction
Table de cuisson à induction



Code EAN: 4002516787501 / Numéro de matériel: 12527220 /
Ancien Numéro de matériel: 26757673F

Accessoires fournis

Câble d'alimentation

Oui

