

KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée
et MattFinish avec deux zones de cuisson PowerFlex XL pour le mode recyclage



- Surface élégante pour un design unique de votre cuisine – MattFinish
- La solution TwoInOne très silencieuse de Miele – moteur Silence
- Installation flexible – Recyclage d'air dirigé (par ex. DKFS-UR) ou Plug&Play
- De l'espace – 4 grandes zones de cuisson dont 2 PowerFlex XL
- Mise en réseau avec Con@ctivity et Miele@home

Code EAN: 4002516808350 / Numéro de matériel: 12528280 /
Ancien Numéro de matériel: 26787679F

Promotion anniversaire	
Modèle anniversaire 125	•
125 Gala Edition	•
Modèle	
Table de cuisson à induction avec hotte intégrée	•
Modes de cuisson	
Recyclage guidé avec un accessoire en option	Air recyclé
Recyclage guidé avec un accessoire en option	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Recyclage d'air non dirigé (installation Plug&Play)	Oui
Design	
Surface vitrocéramique	•
Encastrement à fleur de plan	•
Surface résistante aux rayures	MattFinish
Couleur de la vitrocéramique	Noir mat
Effet anti-traces de doigts	•
Encastrement avec cadre	•
Évacuation des buées à fleur de plan	•
Couleur grille de recouvrement	Noir
Couleur Filtre à graisses	Noir
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre de zones de cuisson	2
Nombre max. de récipients	4
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	4
Type	Zone de cuisson PowerFlex XL
Diamètre en mm	Ø 150 – 230
Puissance en W	2100
Booster en W	3000
TwinBooster en W	3650
1e zone/zone de cuisson	
Position	Gauche
Type	Zone de cuisson PowerFlex XL
Taille en mm	230x460
Puissance max. en W avec Booster	4800
Puissance max. en W	3400
Puissance max. en W avec TwinBooster	7300
2e zone/zone de cuisson	
Position	droite
Type	Zone de cuisson PowerFlex XL
Taille en mm	230x460
Puissance max. en W avec Booster	4800
Puissance max. en W	3400
Puissance max. en W avec TwinBooster	7300

KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée

et MattFinish avec deux zones de cuisson PowerFlex XL pour le mode recyclage



Code EAN: 4002516808350 / Numéro de matériel: 12528280 /

Ancien Numéro de matériel: 26787679F

Confort d'utilisation	
Miele@home	•
Commande par touches sensibles	ComfortSelect White
Fonction automatique Con@ctivity	•
Affichage numérique des niveaux de puissance	•
Couleur d'affichage	Blanc
Début de cuisson automatique	•
Détection permanente de casserole	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Indicateur de saturation du filtre à charbon actif	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Efficacité et durabilité	
Moteur ECO	•
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Protection nettoyage	•
Système de filtration	
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	1
Air recyclé	
Puissance de ventilation niveau min. (m ³ /h) selon EN 61591	145
Puissance de ventilation niveau max. (m ³ /h) selon EN 61591	465
Puissance de ventilation au niveau booster (m ³ /h) selon la norme EN 61591	510
Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	47,0
Puissance acoustique niveau max. (dB(A) re 1pW) selon EN 60704-3	68,0
Pression acoustique niveau min. (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	34,0
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	70,0
Pression acoustique niveau max. (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	55,0
Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	57,0
Sécurité	
Sécurité Oubli	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•

KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée

et MattFinish avec deux zones de cuisson PowerFlex XL pour le mode recyclage



Code EAN: 4002516808350 / Numéro de matériel: 12528280 /

Ancien Numéro de matériel: 26787679F

Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Raccordement pour contacteur de vitre	•

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (largeur)	800
Dimensions en mm (hauteur)	238
Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	780
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	500
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	238
Dimension de la découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	780
Dimension de la découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	500
Poids en kg	20
Dimension de la découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	804
Dimension de la découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	524
Puissance totale de raccordement en kW	7,50
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,4


Accessoires fournis

Câble d'alimentation	Oui
Filtre à charbon actif pour recyclage d'air	•
Adaptateur Plug&Play	•

KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée




et MattFinish avec deux zones de cuisson PowerFlex XL pour le mode recyclage



KMDA7676FL-U BlackPerfection, KMDA7876FL-U – flush installation, drilling template, Installation depth 23,8 cm

KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, drilling template, 23,8 cm, Installation drawing




KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, 24,8 cm, drilling template, Installation drawing



KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – flush installation, drilling template, Installation depth 24,8 cm, Installation drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush – Installation drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top – Installation drawing


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X – Installation drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush – Installation drawing


KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée


et MattFinish avec deux zones de cuisson PowerFlex XL pour le mode recyclage




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis-drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis-drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL - Installation variant 3 Basis-drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air-drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 5 Circulating air-drawing


KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée


et MattFinish avec deux zones de cuisson PowerFlex XL pour le mode recyclage




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
6 Circulating air – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
13 Circulating air – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
14 Circulating air – drawing



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Air circulation
(Installation drawing)



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Plug&Play
(Installation drawing)