

CM 6360

Machine à café automatique

WiFiConn@ct, récipient à lait haut de gamme et nombreuses spécialités de café.



- Mousse de lait onctueuse pour des spécialités de café variées
- Résultats parfaits et arôme intense – AromaticSystem
- Préparation simultanée d'une simple pression – OneTouch for Two
- Entretien et longévité: le nettoyage facile – Programme nettoyage
- Communication simplissime avec l'appareil : WiFiConn@ct

Code EAN: 4002516785545 / Numéro de matériel: 12532020 /  
Ancien Numéro de matériel: 29636021F

| Informations générales                                |                     |
|---|---------------------|
| Référence du modèle                                   | CM 6360             |
| Référence mat. du fabricant                           | 12532020            |
| Numéro EAN  | 4002516785545       |
| Classe  | Gold                |
| Modèle et design                                      |                     |
| Machine à café avec système de grains                 | •                   |
| Couleur   | Noir obsidienne mat |
| Avantages gustatifs                                   |                     |
| Système Aromatique                                    | •                   |
| Préparation OneTouch                                  | •                   |
| Préparation OneTouch for Two                          | •                   |
| DoubleShot  | •                   |
| Profils utilisateurs programmables                    | 8                   |
| Broyeur conique pour préserver le goût                | •                   |
| Degré de mouture réglable                             | •                   |
| Autres variétés de café moulu disponibles             | •                   |
| Quantité de mouture programmable                      | •                   |
| Quantité d'eau programmable                           | •                   |
| Température d'eau programmable                        | •                   |
| Quantité de lait programmable                         | •                   |
| Quantité de mousse de lait programmable               | •                   |
| Préinfusion programmable                              | •                   |
| TeaTimer  | •                   |
| Confort d'utilisation                                 |                     |
| Mise en réseau Miele@home                             | •                   |
| Écran   | DirectSensor        |
| Mode Performance                                      | •                   |
| BrilliantLight  | •                   |
| Mode expert   | •                   |
| Chauffe-tasse   | •                   |
| MultiLingua   | •                   |
| Nombre de variétés de grains                          | 1                   |
| Nombre de réservoirs à grains                         | 1                   |
| Capacité du réservoir à grains A en g                 | 300                 |
| Capacité totale des réservoirs à grains en g          | 300                 |
| Capacité du réservoir d'eau en l                      | 1,8                 |
| Capacité du récipient à lait en l                     | 0,7                 |
| Capacité du bac à marc pour galettes de café (pièces) | 10                  |
| Capacité du bac d'égouttage en l                      | 0,8                 |
| Réservoir facilement accessible                       | •                   |
| Temps de mise en veille programmable                  | •                   |
| Réglages personnalisés                                | •                   |
| Spécialités de boissons                               |                     |
| Quantités des boissons sélectionnables en ml          | 20-300              |
| Ristretto simple                                      | •                   |
| Ristretto double                                      | •                   |
| Espresso simple                                       | •                   |

CM 6360

Machine à café automatique

WiFiConn@ct, récipient à lait haut de gamme et nombreuses spécialités de café.



Code EAN: 4002516785545 / Numéro de matériel: 12532020 /  
Ancien Numéro de matériel: 29636021F

|  |       |
|--|-------|
| Espresso double  | •     |
| Café simple  | •     |
| Café double  | •     |
| Café allongé simple  | •     |
| Café allongé double  | •     |
| Cappuccino simple  | •     |
| Lait chaud simple  | •     |
| Lait chaud double  | •     |
| Mousse de lait simple  | •     |
| Mousse de lait double  | •     |
| Espresso macchiato simple  | •     |
| Espresso macchiato double  | •     |
| Cappuccino Italiano simple   | •     |
| Cappuccino italiano double   | •     |
| Flat white simple  | •     |
| Flat white double  | •     |
| Café au lait simple  | •     |
| Café au lait double  | •     |
| Caffè latte simple   | •     |
| Caffè latte double   | •     |
| Eau chaude simple  | •     |
| Eau très chaude simple   | •     |
| Thé noir simple  | •     |
| Tisane simple  | •     |
| Infusion aux fruits simple   | •     |
| Thé vert simple  | •     |
| Thé blanc simple   | •     |
| Thé japonais simple  | •     |
| Cafetière  | •     |
| Cappuccino double  | •     |
| Latte macchiato double   | •     |
| Latte macchiato simple   | •     |
| <b>Efficacité et durabilité</b>  |       |
| Mode Eco activable   | •     |
| Consommation en mode veille en W   | <=0,3 |
| Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W | <=1,0 |
| Consommation en mode Veille en W   | <=0,3 |
| Consommation en mode Veille avec maintien de la connexion en W           | <=1,0 |
| <b>Confort d'entretien</b>   |       |
| Détartrage manuel  | •     |
| Rinçage automatique du conduit de lait depuis le réservoir d'eau         | •     |
| Programmes de nettoyage pratiques  | •     |
| Fonction de rinçage automatique  | •     |
| ComfortClean   | •     |
| Conduit de lait amovible   | •     |
| Unité de percolation amovible  | •     |

