

CM 7750 125 Edition

Machine à café automatique

avec CoffeeSelect et AutoDescale pour une flexibilité maximale



- Saveur parfaite : CoffeeSelect
- Détartrage entièrement automatique – AutoDescale
- Toujours fraîchement moulu : AromaticSystemFresh
- Préparation simultanée d'une simple pression – OneTouch for Two
- Communication simplissime avec l'appareil : WiFiConn@ct

Code EAN: 4002516785569 / Numéro de matériel: 12532040 / Ancien Numéro de matériel: 29775021F

<b>Promotion anniversaire</b>	
Modèle anniversaire 125	•
<b>Modèle et design</b>	
Machine à café avec système de grains	•
<b>Avantages gustatifs</b>	
AromaticSystemFresh	•
CoffeeSelect	•
Préparation OneTouch	•
Préparation OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Profils utilisateurs programmables	10
Broyeur conique préservant les arômes	•
Degré de mouture réglable	•
Autres variétés de café moulu disponibles	•
Quantité de mouture programmable	•
Quantité d'eau programmable	•
Température d'eau programmable	•
Quantité de lait programmable	•
Quantité de mousse de lait programmable	•
Préinfusion programmable	•
TeaTimer	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau Miele@home	•
Écran	CM Touch
CupSensor	•
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café min. en cm	8,0
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café max. en cm	16,0
BrilliantLight	•
Mode expert	•
Chauffe-tasse	•
MultiLingua	•
Nombre de variétés de grains	3
Nombre de réservoirs à grains	3
Capacité du réservoir à grains A en g	150
Capacité du réservoir à grains B en g	210
Capacité du réservoir à grains C en g	180
Capacité totale des réservoirs à grains en g	540
Capacité du réservoir d'eau en l	2,2
Capacité du récipient à lait en l	0,7
Capacité du récipient pour capsules usagées (pièces)	16
Capacité du bac d'égouttage en l	0,8
Réservoir facilement accessible	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de la date	•
Heure de mise en marche programmable	•
Heure d'arrêt programmable	•
Temps de mise en veille programmable	•
Mémorisation de l'heure en h	150

CM 7750 125 Edition  
Machine à café automatique  
avec CoffeeSelect et AutoDescale pour une flexibilité maximale



Code EAN: 4002516785569 / Numéro de matériel: 12532040 /  
Ancien Numéro de matériel: 29775021F

<b>Spécialités de boissons</b>	
Quantités des boissons sélectionnables en ml	25-250
Ristretto simple	•
Ristretto double	•
Espresso simple	•
Espresso double	•
Café simple	•
Café double	•
Café allongé simple	•
Café allongé double	•
Cappuccino simple	•
Cappuccino double	•
Latte macchiato simple	•
Latte macchiato double	•
Lait chaud simple	•
Lait chaud double	•
Mousse de lait simple	•
Mousse de lait double	•
Espresso macchiato simple	•
Espresso macchiato double	•
Cappuccino Italiano simple	•
Cappuccino italiano double	•
Flat white simple	•
Flat white double	•
Café au lait simple	•
Café au lait double	•
Caffè latte simple	•
Caffè latte double	•
Caffè americano simple	•
Long black simple	•
Eau chaude simple	•
Eau très chaude simple	•
Thé noir simple	•
Tisane simple	•
Infusion aux fruits simple	•
Thé vert simple	•
Cafetière	•
Théière	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Mode Eco activable	•
Consommation en mode veille en W	0,4
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,9
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
<b>Confort d'entretien</b>	
AutoDescale	•
Rinçage automatique du conduit de lait depuis le réservoir d'eau	•

CM 7750 125 Edition  
Machine à café automatique  
avec CoffeeSelect et AutoDescalce pour une flexibilité maximale



Code EAN: 4002516785569 / Numéro de matériel: 12532040 /  
Ancien Numéro de matériel: 29775021F

Programmes de nettoyage pratiques	•
Fonction de rinçage automatique	•
ComfortClean	•
Conduit de lait amovible	•
Unité de percolation amovible	•
<b>Sécurité</b>	
Verrouillage de la mise en marche	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur des appareils en mm	311
Hauteur de l'appareil en mm	420
Profondeur de l'appareil en mm	445
Puissance totale de raccordement en kW	1,45
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,2
<b>Accessoires fournis</b>	
Réceptacle à lait en verre	•
Cartouche de détartrage	•
Pastilles de nettoyage	•
<b>Langues affichage dispo.</b>	

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,