

Duoflex HX1 CarCare

Aspirateur balai sans fil

aspiration puissante | 2 positions en accès direct | léger et compact | accessoires dédiés pour le nettoyage de la voiture



- Batterie Li-Ion : jusqu'à 55 minutes d'autonomie avec une charge*
- Aussi performant qu'un aspirateur Miele traditionnel**
- SpeedLock : passage rapide d'appareil complet à appareil à main
- Collecteur léger et compact : 3,1 kg/0,3 l
- Électrobrosse intelligente avec adaptation automatique de la puissance
- Avec rallonge d'aspiration et suceur plat extensible XL et flexible
- Design moderne : gris mat au toucher agréable
- 99,99%#CO_14247189 de rétention des poussières grâce au filtre Hygiène

* Convient pour le niveau de puissance 1 sans raccordement de l'électrobrosse.

** Performance de nettoyage comparée à un aspirateur traîneau Miele Complete C3 (SGEF3) doté d'une turbobrosse STB 305-3 (absorption de la poussière des tapis et sols durs présentant des interstices, aspiration des fibres des tapis). Selon la norme CEI 62885-2.

Code EAN: 4002516785767 / Numéro de matériel: 12532820 / Ancien Numéro de matériel: 41QLL039EU1

Modèle	
Aspirateur balai sans fil	•
Gamme	Duoflex HX1
Variante moteur	Digital Efficiency Motor
Type de produit	SQLL0
Modèle et design	
Coloris	Gris casa
Technologie d'aspiration	
Technologie Vortex	•
Confort d'utilisation	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Touches/deux niveaux
Système SpeedLock	SpeedLock system
Rangement pour accessoires	HX-AH 20
Système de filtration	
ComfortClean	•
Volume du bac à poussière en l	0,3
Caractéristiques techniques	
Type de batterie	Li-Ion
Capacité nominale de la batterie en mAh	2500
Volume en dB	79,0
Largeur en mm	260
Hauteur en mm	1250
Poids en kg	3,1
Durée de fonctionnement au niveau MIN bloc moteur Solo	55
Puissance au m ²	60
Temps de charge en min.	210
Puissance nominale en W	160
Accessoires fournis	
Brosse de nettoyage	intégré
Électrobrosse HX-EB 20 MultiFloor	•
Brosse à meuble HX-DB	•
Suceur à coussins HX-UN	•
Suceur plat HX-CN	•
Suceur plat XL flexible HX-CNXL	•
Flexible d'aspiration HX-FSH 20	•