


KM 7878-2 FL Diamond  
Table de cuisson à induction  
avec induction FullFlex et DiamondFinish pour le plaisir de cuisiner



- Finition résistante – DiamondFinish
- Détection intelligente des casseroles – jusqu'à 6 casseroles
- Sélection grâce à une rangée de chiffres – Smart Select White
- Communication avec la hotte – fonction automatique Con@ctivity
- Sans cadre pour pose à fleur de plan ou standard


Code EAN: 4002516793632 / Numéro de matériel: 12533650 /  
Ancien Numéro de matériel: 26787874F

<b>Type de chauffage</b>	
Type de chauffage	Induction
<b>Modèle</b>	
Indépendant d'une cuisinière	•
<b>Design</b>	
Surface vitrocéramique	•
Encastrement à fleur de plan	•
Surface résistante aux rayures	DiamondFinish
Couleur de la vitrocéramique	Noir graphite
<b>Équipement zones cuisson</b>	
Nombre de zones de cuisson	1
Nombre max. de récipients	6
<b>1e zone/zone de cuisson</b>	
Position	au choix
Type	Surface pleine
Taille en mm	740x380
Puissance max. en W avec Booster	3300
Puissance max. en W	2600
Puissance max. en W avec TwinBooster	3650
<b>Confort d'utilisation</b>	
Miele@home	•
Commande par touches sensibles	Smart Select White
Fonction automatique Con@ctivity	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
Couleur d'affichage	Blanc
Début de cuisson automatique	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Détection intelligente de récipient	•
Aide au positionnement	•
Protection nettoyage	•
Fonction Minuterie	•
Maintien au chaud	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
<b>Confort d'entretien</b>	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
<b>Sécurité</b>	
Sécurité Oubli	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•

## KM 7878-2 FL Diamond

Table de cuisson à induction

avec induction FullFlex et DiamondFinish pour le plaisir de cuisiner



Code EAN: 4002516793632 / Numéro de matériel: 12533650 /

Ancien Numéro de matériel: 26787874F

Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Sécurité gaz thermocouple	•

Caractéristiques techniques	
Dimensions (l x h x p) en mm	51 x 800 x 520
Dimensions en mm (largeur)	800
Dimensions en mm (hauteur)	51
Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	780
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	500
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	57
Dimension de la découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	780
Dimension de la découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	500
Poids en kg	19
Dimension de la découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	804
Dimension de la découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	524
Puissance totale de raccordement en kW	9,20
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,4
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	Oui

