

DAS 4620
Hotte murale
avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



- Design classique : panneau inox de 60 cm de large
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Éclairage uniforme grâce à la barrette LED
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches
- Mode recyclage avec filtre Active AirClean ou Longlife AirClean



Code EAN: 4002516800064 / Numéro de matériel: 12535020 /
Ancien Numéro de matériel: 28S4620MF

Modèle	
Hotte murale	•
Couleur de l'appareil	Noir mat
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Kit de recyclage en option	DUU 151, DUU 150
Filtre à charbon actif en option	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
EasySwitch	•
Niveaux Booster	1
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
Efficacité et durabilité	
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	23,1
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+++
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Confort d'entretien	
Hotte CleanCover	•
Système de filtration	
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	1
Éclairage	
LED	•
Nombre x Watt	1 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	330 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur à double entrée	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	180
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	280
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	400
Puissance de ventilation niveau Booster 1 (m ³ /h)	600
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	38,0

DAS 4620
Hotte murale
avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



Code EAN: 4002516800064 / Numéro de matériel: 12535020 /
Ancien Numéro de matériel: 28S4620MF

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	48,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	56,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	66,0
Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	25,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	34,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	42,0
Pression acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) selon norme EN 60704-2-13	53,0
Air recyclé	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	165
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	265
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	380
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m ³ /h) selon norme EN 61591	585
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	43,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	53,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	62,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	72,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	29,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	40,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	48,0
Pression acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) selon norme EN 60704-2-13	59,0
Sécurité	
Sécurité Oubli	•
Caractéristiques techniques	
Largeur du fût en mm	596
Hauteur du fût en mm	36
Profondeur du fût en mm	273
Poids net en kg	12,0
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Distance min. en mm au-dessus des tables de cuisson électriques	450
Distance min. au-dessus des tables de cuisson gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1

DAS 4620
Hotte murale
avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



Code EAN: 4002516800064 / Numéro de matériel: 12535020 /
Ancien Numéro de matériel: 28S4620MF

Puissance totale de raccordement en kW	0,09
Fréquence en Hz	50


Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150

Accessoires fournis

Clapet anti-retour	•
--------------------	---

DAS 4620
Hotte murale
avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620,
Installation drawings