

Guard S1

Aspirateur traîneau avec sac

Haute puissance d'aspiration | léger et compact | couleur tendance | réglage en hauteur facile | coupon pour 1 an de sacs aspirateur



- ComfortFit : conçu pour répondre aux normes d'hygiène les plus strictes
- Poignée ergonomique : pour une utilisation confortable
- Rétention des poussières de 99,99 %* grâce au filtre AirClean
- Durable : testé pour une durée de vie de 20 ans**
- Rayon d'action 10 m : nettoyage aisé des grandes surfaces
- Manipulation sans effort grâce à un design léger et compact
- Tube télescopique EasySlide réglable en hauteur

* Selon CEI 62885-2:2021

** Pendant la phase de développement de la série d'aspirateurs Guard mise en avant, Miele a testé les modèles

et composants clés pendant 750 heures (= 37,5 heures par an) en utilisant divers niveaux de puissance. En savoir plus :

miele.com/20years

Code EAN: 4002516794059 / Numéro de matériel: 12558430 /

Ancien Numéro de matériel: 41TAF032CE

Informations générales	
Référence du modèle	Guard S1
Référence mat. du fabricant	12558430
Numéro EAN	4002516794059
Modèle	
Aspirateur traîneau avec sac à poussière	•
Gamme	Guard S1
Variante moteur	PowerLine
Type de produit	STAFO
Type et conception de l'appareil	
Couleur de l'appareil	Bleu nordique
Confort d'utilisation	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Sélecteur rotatif à 4 positions
Tube d'aspiration	Tube télescopique EasySlide
Système Parking pour les pauses	•
Mobilité	
Roulettes pivotantes sur axe en acier	•
3 roulettes multi directionnelles	•
Rayon d'action en m	10
Longueur câble en m	7,5
Système de filtration	
Type sac aspirateur	HyClean Pure TU
Volume sac à poussière en l	3,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation	Filtre AirClean
Filtre de protection moteur	•
Sécurité	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Protection des meubles	•
Caractéristiques techniques	
Puissance active max. (W)	890
Volume en dB	76,0
Largeur en mm	425
Hauteur en mm	230
Profondeur en mm	245
Poids en kg	6,0
Accessoires fournis	
Suceur à coussins	•
Suceur plat	•
Brosse à meuble	•
Brosse SBD 355-3	•
Sac à poussière HyClean Pure TU	•
Bon d'achat pour HyClean Pure TU	•