

Guard S1 Parquet Flex  
Aspirateur traîneau avec sac  
puissance d'aspiration | léger et compact | coloris tendance | idéal sols durs



- ComfortFit : conçu pour répondre aux normes d'hygiène les plus strictes
- Manipulation sans effort grâce à un design léger et compact
- Poignée ergonomique : pour une utilisation confortable
- Rayon d'action 10 m : nettoyage aisé des grandes surfaces
- Durable : testé pour une durée de vie de 20 ans\*
- Brosse Parquet Twister pour un nettoyage en douceur des sols durs
- Idéal pour les endroits difficiles d'accès : le suceur plat flexible
- Rétention des poussières de 99,99 %\*\* grâce au filtre AirClean

\* Pendant la phase de développement de la série d'aspirateurs Guard mise en avant, Miele a testé les modèles

et composants clés pendant 750 heures (= 37,5 heures par an) en utilisant divers niveaux de puissance. En savoir plus :

[miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* Selon CEI 62885-2:2021

Code EAN: 4002516794073 / Numéro de matériel: 12558450 /  
Ancien Numéro de matériel: 41TRF034CE

<b>Modèle et design</b>	
Coloris	Blanc brillant
<b>Modèle</b>	
Aspirateur traîneau avec sac à poussière	•
Gamme	Guard S1
Variante moteur	PowerLine
Type de produit	STRFO
<b>Confort d'utilisation</b>	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Sélecteur rotatif à quatre niveaux
Tube d'aspiration	Tube télescopique EasySlide
Système Parking pour les pauses	•
<b>Mobilité</b>	
Roulettes pivotantes sur axe en acier	•
3 roulettes multi directionnelles	•
Rayon d'action en m	10
Longueur câble en m	7,5
<b>Système de filtration</b>	
Type sac aspirateur	HyClean Pure TU
Volume sac à poussière en l	3,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation	Filtre AirClean Plus
Filtre de protection moteur	•
<b>Sécurité</b>	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Bande de protection des meubles	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Puissance active max. (W)	890
Volume en dB	76,0
Largeur en mm	425
Hauteur en mm	230
Poids en kg	5,7
<b>Accessoires fournis</b>	
Trois accessoires	sur VarioClip
Suceur à coussins	•
Suceur plat	•
Suceur plat ultra long et flexible	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Brosse	SBB 300-3 parquet Twister
Brosse	•
Bon d'achat pour sac à poussière	•