

Guard L1

Aspirateur traîneau avec sac

Performant | conception premium | poignée ergonomique | nettoyage confortable avec buse 2-en-1 | Coupon pour un an de sac offert



- ComfortFit : conçu pour répondre aux normes d'hygiène les plus strictes
- Durable : testé pour une durée de vie de 20 ans*
- La puissance optimale pour chaque besoin d'aspiration : quatre modes au choix
- Hauteur personnalisable et poignée ergonomique confort
- Design Premium avec un design compact et élégant
- Rayon d'action supp., moins de changements de prises : 12 m de rayon d'action
- Accessoire 2-en-1 suceur à coussin et plat pour un nettoyage confortable, facile et rapide
- Filtre Hygiène AirClean : filtration efficace pour un air ambiant propre

* Pendant la phase de développement de la série d'aspirateurs Guard mise en avant, Miele a testé les modèles

et composants clés pendant 750 heures (= 37,5 heures par an) en utilisant divers niveaux de puissance. En savoir plus :

miele.com/20years

Code EAN: 4002516794431 / Numéro de matériel: 12558860 /

Ancien Numéro de matériel: 41UDF018CE

| Modèle et design | |
|---|--------------------------|
| Coloris | Rouge terra |
| Modèle | |
| Aspirateur traîneau avec sac à poussière | • |
| Gamme | Guard L1 |
| Variante moteur | PowerLine |
| Type de produit | SUDFO |
| Confort d'utilisation | |
| Réglage électronique de la puissance d'aspiration | Pédales +/- |
| Écran d'affichage de la puissance | • |
| Tube d'aspiration | Tube d'aspiration X(HES) |
| Système Parking pour les pauses | • |
| Système Pause pour le rangement | deux côtés |
| Enrouleur automatique Comfort | • |
| Poignée confort 2.0 | • |
| Mobilité | |
| Roulettes pivotantes sur axe en acier | • |
| 3 roulettes multi directionnelles | • |
| Rayon d'action en m | 12 |
| Longueur câble en m | 8,5 |
| Système de filtration | |
| Type sac aspirateur | HyClean Pure TU |
| Volume sac à poussière en l | 3,5 |
| Indicateur de remplissage du sac à poussière | • |
| Filtre d'évacuation | Filtre AirClean |
| Filtre de protection moteur | • |
| Sécurité | |
| Système de verrouillage pour brosse et poignée | • |
| Positionnement automatique du sac à poussière | • |
| Bande de protection des meubles | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Puissance active max. (W) | 890 |
| Volume en dB | 75,0 |
| Largeur en mm | 500 |
| Hauteur en mm | 239 |
| Poids en kg | 6,6 |
| Accessoires fournis | |
| Trois accessoires | intégré |
| Suceur à coussins | • |
| Suceur plat | • |
| Brosse à meuble avec poils synthétiques | • |
| Brosse | • |
| Bon d'achat pour sac à poussière | • |