

Guard L1 Silence Aspirateur traîneau avec sac puissant | l'option la plus puissante de Miele à 62 dB | DynamicDrive



- Accessoire 2-en-1 suceur à coussin et suceur plat pour un nettoyage facilité
- Aspiration silencieuse avec la brosse Silence FlexTeQ
- Plus silencieux que jamais grâce au système Silence Pro (62 dB)
- Silencieuses et douces avec les sols : roulettes Dynamic Drive
- Design Premium avec un design compact et élégant
- La puissance optimale pour chaque besoin d'aspiration : quatre modes au choix
- Hauteur personnalisable et poignée ergonomique confort
- Filtre Silence AirClean : réduit les bruits d'air et de moteur
- Durable : testé pour une durée de vie de 20 ans*
- ComfortFit : conçu pour répondre aux normes d'hygiène les plus strictes

* Pendant la phase de développement de la série d'aspirateurs Guard mise en avant, Miele a testé les modèles et composants clés pendant 750 heures (= 37,5 heures par an) en utilisant divers niveaux de puissance. En savoir plus : miele.com/20years

Code EAN: 4002516794462 / Numéro de matériel: 12558890 / Ancien Numéro de matériel: 41UGK031CE

Modèle et design	
Coloris	Gris casa
Modèle	
Aspirateur traîneau avec sac à poussière	•
Gamme	Guard L1
Variante moteur	EcoLine
Type de produit	SUGKO
Confort d'utilisation	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Pédales +/-
Écran d'affichage de la puissance	•
Tube d'aspiration	Tube d'aspiration X(HES)
Système Parking pour les pauses	•
Système Pause pour le rangement	deux côtés
Enrouleur automatique Comfort	•
Poignée confort 2.0	•
Mobilité	
Roulettes pivotantes sur axe en acier	•
Dynamic Drive	•
Rayon d'action en m	12
Longueur câble en m	8,5
Système de filtration	
Type sac aspirateur	HyClean Pure TU
Volume sac à poussière en l	3,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation	Filtre Silence AirClean
Filtre de protection moteur	•
Sécurité	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Bande de protection des meubles	•
Caractéristiques techniques	
Puissance active max. (W)	550
Volume en dB	62,0
Largeur en mm	500
Hauteur en mm	239
Poids en kg	7,1
Accessoires fournis	
Trois accessoires	intégré
Suceur à coussins	•
Suceur plat	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Bon d'achat pour sac à poussière	•
Brosse SBD 680 FlexTeQ	•