

Guard L1 Cat & Dog Flex Aspirateur traîneau avec sac

Performant | Brosse idéale pour les propriétaires d'animaux | filtre AirClean actif pour réduire les odeurs | suceur plat XL flexible | Coupon pour un grand sac offert



- Accessoire 2-en-1 suceur à coussin et plat pour un nettoyage confortable, facile et rapide
- Le filtre Active AirClean neutralise les odeurs désagréables
- Durable : testé pour une durée de vie de 20 ans*
- ComfortFit : conçu pour répondre aux normes d'hygiène les plus strictes
- Hauteur personnalisable et poignée ergonomique confort
- Pour un nettoyage sans effort : Accessoire 2-en-1 suceur à coussin et suceur plat
- La puissance optimale pour chaque besoin d'aspiration : quatre modes au choix
- Idéal pour les endroits difficiles d'accès : le suceur plat flexible
- Design Premium avec un design compact et élégant
- Turbobrosse : élimine la saleté incrustée et les poils d'animaux, idéale pour les tapis et les moquettes

* Pendant la phase de développement de la série d'aspirateurs Guard mise en avant, Miele a testé les modèles

et composants clés pendant 750 heures (= 37,5 heures par an) en utilisant divers niveaux de puissance. En savoir plus :

miele.com/20years

Code EAN: 4002516794509 / Numéro de matériel: 12558940 /
Ancien Numéro de matériel: 41UZFO35CE

Modèle et design	
Coloris	Noir obsid.
Modèle	
Aspirateur traîneau avec sac à poussière	•
Gamme	Guard L1
Variante moteur	PowerLine
Type de produit	SUZFO
Confort d'utilisation	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Pédales +/-
Écran d'affichage de la puissance	•
Tube d'aspiration	Tube d'aspiration X(HES)
Système Parking pour les pauses	•
Système Pause pour le rangement	deux côtés
Enrouleur automatique Comfort	•
Poignée confort 2.0	•
Mobilité	
Roulettes pivotantes sur axe en acier	•
3 roulettes multi directionnelles	•
Rayon d'action en m	12
Longueur câble en m	8,5
Système de filtration	
Type sac aspirateur	HyClean Pure TU
Volume sac à poussière en l	3,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation	Filtre Active AirClean
Filtre de protection moteur	•
Sécurité	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Bande de protection des meubles	•
Caractéristiques techniques	
Puissance active max. (W)	890
Volume en dB	73,0
Largeur en mm	500
Hauteur en mm	239
Poids en kg	6,6
Accessoires fournis	
Trois accessoires	intégré
Suceur à coussins	•
Suceur plat	•
Suceur plat ultra long et flexible	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Brosse	•
Bon d'achat pour sac à poussière	•
Turbobrosse STB 305-3	•