

Guard L1 Performance Aspirateur traîneau avec sac performant | économe et silencieux | convient aussi aux personnes allergiques



- Durable : testé pour une durée de vie de 20 ans*
- ComfortFit : conçu pour répondre aux normes d'hygiène les plus strictes
- Hauteur personnalisable et poignée ergonomique poignée Comfort
- Pour un nettoyage sans effort : Accessoire 2-en-1 suceur à coussin et suceur plat
- La puissance optimale pour chaque besoin d'aspiration : quatre modes au choix
- Aspiration silencieuse avec la brosse Silence FlexTeQ
- Idéal pour les personnes allergiques grâce au filtre AirClean HEPA
- Design Premium avec un design compact et élégant
- Économie d'énergie grâce au ventilateur spécial

* Pendant la phase de développement de la série d'aspirateurs Guard mise en avant, Miele a testé les modèles et composants clés pendant 750 heures (= 37,5 heures par an) en utilisant divers niveaux de puissance. En savoir plus : miele.com/20years

Code EAN: 4002516794516 / Numéro de matériel: 12558950 /
Ancien Numéro de matériel: 41USI036CE

Modèle	
Aspirateur traîneau avec sac à poussière	•
Gamme	Guard L1
Variante moteur	PowerLine
Type de produit	SUSIO
Modèle et design	
Couleur de l'appareil	Blanc brillant
Confort d'utilisation	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Pédales +/-
Écran d'affichage de la puissance	•
Tube d'aspiration	Tube d'aspiration X(HES)
Système Parking pour les pauses	•
Enrouleur automatique Comfort	•
Poignée EFS	•
Mobilité	
Roulettes pivotantes sur axe en acier	•
4 roulettes 360°	•
Rayon d'action en m	12
Longueur câble en m	8,5
Système de filtration	
Type sac aspirateur	HyClean Pure TU
Volume sac à poussière en l	3,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation	Filtre AirClean HEPA
Filtre de protection moteur	•
Sécurité	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Bande de protection des meubles	•
Caractéristiques techniques	
Puissance active max. (W)	700
Volume en dB	67,0
Largeur en mm	500
Hauteur en mm	239
Poids en kg	7,0
Accessoires fournis	
Trois accessoires	intégré
Suceur à coussins	•
Suceur plat	•
Brosse à meuble	•
Brosse SBD 680 FlexTeQ	•