

Guard L1 Comfort XL  
Aspirateur traîneau  
performant | mise en réseau active | conception Premium | grands sols durs



- Mode automatique# : adaptation de la puiss. d'aspiration au revêtement de sol
- Connexion intelligente pour plus de possibilités – Miele@home
- ComfortFit : conçu pour répondre aux normes d'hygiène les plus strictes
- Poignée radio ergonomique : commande facile via la poignée
- Idéal pour les personnes allergiques grâce au filtre AirClean HEPA
- Commande intuitive avec écran LCD Premium
- Silencieuses et douces : roulettes Dynamic Drive
- Parquet Twister (XL) (41 cm) : idéale pour les sols durs à grande surface
- Design Premium avec des applications élégantes
- Smart et intelligent : intégration dans l'App

Code EAN: 4002516794585 / Numéro de matériel: 12559030 /  
Ancien Numéro de matériel: 41UMF043CE

<b>Modèle et design</b>	
Coloris	Titane PF
<b>Modèle</b>	
Type de produit	SUMFO
<b>Confort d'utilisation</b>	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Commande sur la poignée
Écran d'affichage de la puissance	•
Système Parking pour les pauses	•
Fonction Automatique	•
Système Pause pour le rangement	deux côtés
Enrouleur automatique Comfort	•
Poignée radio confort 2.0	•
<b>Mobilité</b>	
Roulettes pivotantes sur axe en acier	•
Dynamic Drive	•
Rayon d'action en m	12
Longueur câble en m	8,5
<b>Système de filtration</b>	
Volume sac à poussière en l	3,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation	Filtre AirClean HEPA
Filtre de protection moteur	•
<b>Sécurité</b>	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Bande de protection des meubles	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Puissance active max. (W)	890
Volume en dB	74,0
Largeur en mm	500
Hauteur en mm	239
Poids en kg	6,5
<b>Accessoires fournis</b>	
Trois accessoires	intégré
Suceur à coussins	•
Suceur plat	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Brosse	SBB 400-3 parquet Twister XL
Brosse	•
Bon d'achat pour sac à poussière	•