

## Guard M1 Silence

Aspirateur traîneau avec sac

Puissance d'aspiration adaptée | design élégant | nettoyage silencieux avec 66dB | Coupon pour un an de sac offert



- **ComfortFit** : conçu pour répondre aux normes d'hygiène les plus strictes
- **Durable** : testé pour une durée de vie de 20 ans\*
- Tube télescopique **EasySlide** réglable en hauteur
- Touche **Mode** : puissance d'aspiration facilement adaptable à vos besoins avec commandes au pied
- Compartiment pratique avec trois accessoires inclus pour plus de confort
- Design élégant et icônes LED rétroéclairées
- Grand rayon d'action, moins de changements de prises nécessaires : 11 m de rayon d'action
- Filtre **Silence AirClean** : réduit les bruits d'air et de moteur

\* Pendant la phase de développement de la série d'aspirateurs Guard mise en avant, Miele a testé les modèles et composants clés pendant 750 heures (= 37,5 heures par an) en utilisant divers niveaux de puissance. En savoir plus : [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

Code EAN: 4002516795230 / Numéro de matériel: 12560290 / Ancien Numéro de matériel: 41VYK032CE

<b>Modèle et design</b>	
Coloris	Gris casa
<b>Modèle</b>	
Aspirateur traîneau avec sac à poussière	•
Gamme	Guard M1
Variante moteur	EcoLine
Type de produit	SVYK0
<b>Confort d'utilisation</b>	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Touche MODE
Poignée de transport ergonomique	•
Poignée ergonomique	•
Tube d'aspiration	Tube télescopique de taille moyenne, HES
Système Parking pour les pauses	•
Système Pause pour le rangement	deux côtés
Enrouleur automatique Comfort	•
<b>Mobilité</b>	
Roulettes pivotantes sur axe en acier	•
3 roulettes multi directionnelles	•
Rayon d'action en m	11
Longueur câble en m	7,5
<b>Système de filtration</b>	
Type sac aspirateur	HyClean Pure CO
Volume sac à poussière en l	4,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation	Filtre Silence AirClean
Filtre de protection moteur	•
<b>Sécurité</b>	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Bande de protection des meubles	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Puissance active max. (W)	550
Volume en dB	66,0
Largeur en mm	496
Hauteur en mm	227
Poids en kg	6,8
<b>Accessoires fournis</b>	
Trois accessoires	intégré
Suceur à coussins	•
Suceur plat	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Brosse SBD 680 FlexTeQ	•