

Guard M1 Cat & Dog

Aspirateur traîneau avec sac

Haute puissance d'aspiration | Brosse idéale pour les propriétaires d'animaux | filtre AirClean actif pour réduire les odeurs | Coupon pour un grand sac offert



- **ComfortFit** : conçu pour répondre aux normes d'hygiène les plus strictes
- **Durable** : testé pour une durée de vie de 20 ans*
- Tube télescopique **EasySlide** réglable en hauteur
- Touche **Mode** : puissance d'aspiration facilement adaptable à vos besoins avec commandes au pied
- Compartiment pratique avec trois accessoires inclus pour plus de confort
- Design élégant et icônes LED rétroéclairées
- Grand rayon d'action, moins de changements de prises nécessaires : 11 m de rayon d'action
- **Turbobrosse** : élimine la saleté incrustée et les poils d'animaux, idéale pour les tapis et les moquettes
- Le filtre **Active AirClean** neutralise les odeurs désagréables

* Pendant la phase de développement de la série d'aspirateurs Guard mise en avant, Miele a testé les modèles

et composants clés pendant 750 heures (= 37,5 heures par an) en utilisant divers niveaux de puissance. En savoir plus : miele.com/20years

Code EAN: 4002516795247 / Numéro de matériel: 12560300 /

Ancien Numéro de matériel: 41VZF033CE

| Modèle et design | |
|---|--|
| Coloris | Noir obsid. |
| Modèle | |
| Aspirateur traîneau avec sac à poussière | • |
| Gamme | Guard M1 |
| Variante moteur | PowerLine |
| Type de produit | SVZF0 |
| Confort d'utilisation | |
| Réglage électronique de la puissance d'aspiration | Touche MODE |
| Poignée de transport ergonomique | • |
| Poignée ergonomique | • |
| Tube d'aspiration | Tube télescopique de taille moyenne, HES |
| Système Parking pour les pauses | • |
| Système Pause pour le rangement | deux côtés |
| Enrouleur automatique Comfort | • |
| Mobilité | |
| Roulettes pivotantes sur axe en acier | • |
| 3 roulettes multi directionnelles | • |
| Rayon d'action en m | 11 |
| Longueur câble en m | 7,5 |
| Système de filtration | |
| Type sac aspirateur | HyClean Pure CO |
| Volume sac à poussière en l | 4,5 |
| Indicateur de remplissage du sac à poussière | • |
| Filtre d'évacuation | Filtre Active AirClean |
| Filtre de protection moteur | • |
| Sécurité | |
| Système de verrouillage pour brosse et poignée | • |
| Positionnement automatique du sac à poussière | • |
| Bande de protection des meubles | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Puissance active max. (W) | 890 |
| Volume en dB | 77,0 |
| Largeur en mm | 496 |
| Hauteur en mm | 227 |
| Poids en kg | 6,7 |
| Accessoires fournis | |
| Trois accessoires | intégré |
| Suceur à coussins | • |
| Suceur plat | • |
| Brosse à meuble avec poils synthétiques | • |
| Brosse | • |
| Turbobrosse STB 305-3 | • |