

Guard M1 Parquet Flex
Aspirateur traîneau avec sac
forte puissance d'aspiration | design élégant | doux pour les sols durs



- ComfortFit : conçu pour répondre aux normes d'hygiène les plus strictes
- Durable : testé pour une durée de vie de 20 ans*
- Tube télescopique EasySlide réglable en hauteur
- Brosse Parquet Twister pour un nettoyage en douceur des sols durs
- Idéal pour les endroits difficiles d'accès : le suceur plat flexible
- Filtre AirClean Plus : rétention des poussières de plus de 99,99 %**
- Touche Mode : puissance d'aspiration facilement adaptable à vos besoins avec commandes au pied
- Compartiment pratique avec trois accessoires inclus pour plus de confort
- Design élégant et icônes LED rétroéclairées
- Grand rayon d'action, moins de changements de prises nécessaires : 11 m de rayon d'action

* Pendant la phase de développement de la série d'aspirateurs Guard mise en avant, Miele a testé les modèles

et composants clés pendant 750 heures (= 37,5 heures par an) en utilisant divers niveaux de puissance. En savoir plus :

miele.com/20years

** Selon CEI 62885-2:2021

Code EAN: 4002516795261 / Numéro de matériel: 12560320 /
Ancien Numéro de matériel: 41VTF035CE

Modèle et design	
Coloris	Blanc brillant
Modèle	
Aspirateur traîneau avec sac à poussière	•
Gamme	Guard M1
Variante moteur	PowerLine
Type de produit	SVTF0
Confort d'utilisation	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Touche MODE
Poignée de transport ergonomique	•
Poignée ergonomique	•
Tube d'aspiration	Tube télescopique de taille moyenne, HES
Système Parking pour les pauses	•
Système Pause pour le rangement	deux côtés
Enrouleur automatique Comfort	•
Mobilité	
Roulettes pivotantes sur axe en acier	•
3 roulettes multi directionnelles	•
Rayon d'action en m	11
Longueur câble en m	7,5
Système de filtration	
Type sac aspirateur	HyClean Pure CO
Volume sac à poussière en l	4,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation	Filtre AirClean Plus
Filtre de protection moteur	•
Sécurité	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Bande de protection des meubles	•
Caractéristiques techniques	
Puissance active max. (W)	890
Volume en dB	77,0
Largeur en mm	496
Hauteur en mm	227
Poids en kg	6,7
Accessoires fournis	
Trois accessoires	intégré
Suceur à coussins	•
Suceur plat	•
Suceur plat ultra long et flexible	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Brosse	SBB 300-3 parquet Twister
Brosse	•