

Guard M1 Cat & Dog Flex  
Aspirateur traîneau avec sac  
forte puis. d'aspira. | poils animaux éliminés | avec suceur plat flexible



- ComfortFit : conçu pour répondre aux normes d'hygiène les plus strictes
- Durable : testé pour une durée de vie de 20 ans\*
- Idéal pour les endroits difficiles d'accès : le suceur plat flexible
- Le filtre Active AirClean neutralise les odeurs désagréables
- Touche Mode : puissance d'aspiration facilement adaptable à vos besoins avec commandes au pied
- Design élégant et icônes LED rétroéclairées
- Grand rayon d'action, moins de changements de prises nécessaire : 11 m de rayon d'action
- Turbobrosse : élimine la saleté incrustée et les poils d'animaux, idéale pour les tapis et les moquettes

\* Pendant la phase de développement de la série d'aspirateurs Guard mise en avant, Miele a testé les modèles

et composants clés pendant 750 heures (= 37,5 heures par an) en utilisant divers niveaux de puissance. En savoir plus : [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

Code EAN: 4002516795278 / Numéro de matériel: 12560330 / Ancien Numéro de matériel: 41VZF036CE

<b>Modèle et design</b>	
Coloris	Noir obsid.
<b>Modèle</b>	
Aspirateur traîneau avec sac à poussière	•
Gamme	Guard M1
Variante moteur	PowerLine
Type de produit	SVZF0
<b>Confort d'utilisation</b>	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Touche MODE
Poignée de transport ergonomique	•
Poignée ergonomique	•
Tube d'aspiration	Tube télescopique de taille moyenne, HES
Système Parking pour les pauses	•
Système Pause pour le rangement	deux côtés
Enrouleur automatique Comfort	•
<b>Mobilité</b>	
Roulettes pivotantes sur axe en acier	•
3 roulettes multi directionnelles	•
Rayon d'action en m	11
Longueur câble en m	7,5
<b>Système de filtration</b>	
Type sac aspirateur	HyClean Pure CO
Volume sac à poussière en l	4,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation	Filtre Active AirClean
Filtre de protection moteur	•
<b>Sécurité</b>	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Bande de protection des meubles	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Puissance active max. (W)	890
Volume en dB	77,0
Largeur en mm	496
Hauteur en mm	227
Poids en kg	6,7
<b>Accessoires fournis</b>	
Trois accessoires	intégré
Suceur à coussins	•
Suceur plat	•
Suceur plat ultra long et flexible	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Brosse	•
Turbobrosse STB 305-3	•