

## Guard M1 Parquet XL

Aspirateur traîneau

forte puissance d'aspiration | design élégant | idéal pour grands sols durs



Code EAN: 4002516795285 / Numéro de matériel: 12560340 /  
Ancien Numéro de matériel: 41VTF037CE

<b>Modèle et design</b>	
Coloris	Blanc brillant
<b>Modèle</b>	
Type de produit	SVTFO
<b>Confort d'utilisation</b>	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Touche MODE
Poignée de transport ergonomique	•
Poignée ergonomique	•
Système Parking pour les pauses	•
Système Pause pour le rangement	deux côtés
Enrouleur automatique Comfort	•
<b>Mobilité</b>	
Roulettes pivotantes sur axe en acier	•
3 roulettes multi directionnelles	•
Rayon d'action en m	11
Longueur câble en m	7,5

## Guard M1 Parquet XL

### Aspirateur traîneau

forte puissance d'aspiration | design élégant | idéal pour grands sols durs

- **ComfortFit** : conçu pour répondre aux normes d'hygiène les plus strictes
- **Durable** : testé pour une durée de vie de 20 ans\*
- **Tube télescopique EasySlide** : réglable en hauteur pour un nettoyage des sols durs
- **Protections** : pour les sols durs difficiles à nettoyer
- **Manivelle télescopique** (41 cm) : pour une grande manœuvrabilité
- **Filtre AirClean Plus** : pour une aspiration des poussières de 99,99%\*\*
- **Tout-terrain** : puissance d'aspiration suffisante pour vos besoins
- **Compartiment pratique** avec accessoires en trois parties pour plus de confort
- **Design élégant** et icônes LED lumineuses
- **Rayon d'action supp.**, moins de changements de prises : 11 m de rayon d'action

\* Pendant la phase de développement de la série d'aspirateurs Guard mise en avant, Miele a testé les modèles et composants clés pendant 750 heures (= 37,5 heures par an) en utilisant divers niveaux de puissance. En savoir plus :

[miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* Selon CEI 62885-2:2021



Code EAN: 4002516795285 / Numéro de matériel: 12560340 / Ancien Numéro de matériel: 41VTF037CE

Système de filtration	
Volume sac à poussière en l	4,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation	Filtre AirClean Plus
Filtre de protection moteur	•
Sécurité	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Bande de protection des meubles	•
Caractéristiques techniques	
Puissance active max. (W)	890
Volume en dB	77
Largeur en mm	496
Hauteur en mm	227
Poids en kg	7,3
Accessoires fournis	
Trois accessoires	intégré
Suceur à coussins	•
Suceur plat	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Brosse	SBB 400-3 parquet Twister XL
Brosse	•