

DAC 4940 Stella Ambient  
Hotte pour montage dans plafond  
avec éclairage d'ambiance, compact et performant de 880 mm de large



- Installation facile en mode recyclage avec Plug&Play
- Confort d'utilisation – grâce à Con@ctivity et télécommande fournie
- EcoMotor avec émissions sonores très faibles pour puissance ventilation élevée
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches
- Panneau



Code EAN: 4002516804932 / Numéro de matériel: 12564360 / Ancien Numéro de matériel: 28C4940MBNE

<b>Modèle</b>	
Hotte de plafond	•
<b>Modèle et design</b>	
Coloris	Noir mat
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Filtre à charbon actif en option	DKF 35-P
<b>Design</b>	
Panneaux d'aspiration périphérique	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
EasySwitch	•
Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Niveaux Booster	2
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
Pack Silence	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A++
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	32,0
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	C
<b>Système de filtration</b>	
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	4
<b>Éclairage</b>	
LED	•
Nombre x Watt	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Puissance d'éclairage en Lx	470 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Éclairage d'ambiance	•
<b>Ventilateur</b>	
Ventilateur à double entrée	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
<b>Évacuation d'air</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	235
Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	395
Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591	505
Puissance de ventilation niveau Booster (m³/h)	680

DAC 4940 Stella Ambient  
 Hotte pour montage dans plafond  
 avec éclairage d'ambiance, compact et performant de 880 mm de large



Code EAN: 4002516804932 / Numéro de matériel: 12564360 /  
 Ancien Numéro de matériel: 28C4940MBNE

Puissance de ventilation niveau Booster 2 (m <sup>3</sup> /h)	755
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	42,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	53,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	59,0
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	66,0
Puissance acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	68,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa)	26,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	38,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	43,0
Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	50,0
Pression acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 20 μPa) selon norme EN 60704-2-13	52,0
<b>Air recyclé</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	165
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	325
Puissance de ventilation Niveau Booster (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	525
Puissance de ventilation Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	425
Puissance de ventilation au niveau Booster 2 (m <sup>3</sup> /h) selon norme EN 61591	565
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	45,0
Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	68,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	58,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	63,0
Puissance acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	69,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	29,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	42,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	48,0
Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	52,0
Pression acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 20 μPa) selon norme EN 60704-2-13	54,0
<b>Sécurité</b>	
Sécurité Oubli	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe min. en mm	196
Largeur du fût en mm	880

DAC 4940 Stella Ambient

Hotte pour montage dans plafond

avec éclairage d'ambiance, compact et performant de 880 mm de large



Code EAN: 4002516804932 / Numéro de matériel: 12564360 /

Ancien Numéro de matériel: 28C4940MBNE

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe max. en mm 196

Hauteur du fût en mm 196

Hauteur totale de hotte à recyclage min. en mm 196

Profondeur du fût en mm 500

Hauteur totale de hotte à recyclage max. en mm 196

Distance min. en mm au-dessus des tables de cuisson électriques 450

Poids net en kg 17,7

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,4

Prise de terre •

Distance min. au-dessus des tables de cuisson gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm 650

Puissance totale de raccordement en kW 0,19

Tension en V 230

Protection par fusible en A 10

Nombre de phases 1

Fréquence en Hz 50

#### Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air latéral •

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm 150

#### Accessoires fournis

Manchon de réduction de 150 à 125 mm Ø •


Télécommande •

Clapet anti-retour •

## DAC 4940 Stella Ambient

Hotte pour montage dans plafond

avec éclairage d'ambiance, compact et performant de 880 mm de large



DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings