

DAH 1650 Active  
Hotte murale  
avec éclairage LED économe en énergie et commande tactile élégante



- Vue dégagée – avec déflecteur en verre de largeur 598 mm
- Niveau de puissance – 635 m<sup>3</sup>/h 635 m<sup>3</sup>/h au niveau intensif
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches
- En harmonie – Panneau en verre et corps de la hotte de la même couleur
- Pour chaque situation de logement : aspiration et recyclage



Code EAN: 4002516803492 / Numéro de matériel: 12568580 /  
Ancien Numéro de matériel: 28H1650BF

<b>Modèle</b>	
Hotte aspirante murale	•
<b>Modèle et design</b>	
Coloris	Noir obsid.
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Filtre à charbon actif en option	Filtre à charbon actif DKF 29
<b>Confort d'utilisation</b>	
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
ComfortControl	•
Commande	ComfortControl
Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT	•
Niveaux Booster	1
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	56,2
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	B
Classe pour le degré de saturation des graisses	C
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
<b>Système de filtration</b>	
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	2
<b>Éclairage</b>	
LED	•
Nombre x Watt	1 x 3,2 W
Puissance d'éclairage en Lx	330 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
<b>Ventilateur</b>	
Ventilateur à double entrée	•
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	•
<b>Évacuation d'air</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	260
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	325
Puissance de ventilation Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	405
Puissance de ventilation niveau Booster 1 (m <sup>3</sup> /h)	635
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	51,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	56,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	60,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	69,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	38,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	42,0

DAH 1650 Active  
Hotte murale  
avec éclairage LED économe en énergie et commande tactile élégante



Code EAN: 4002516803492 / Numéro de matériel: 12568580 /  
Ancien Numéro de matériel: 28H1650BF

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 46,0

Pression acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) selon norme EN 60704-2-13 55,0

#### Air recyclé

Puissance de ventilation Niveau 1 (m<sup>3</sup>/h) selon EN 61591 215

Puissance de ventilation Niveau 2 (m<sup>3</sup>/h) selon EN 61591 290

Puissance de ventilation Niveau 3 (m<sup>3</sup>/h) selon EN 61591 385

Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m<sup>3</sup>/h) selon norme EN 61591 570

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 56,0

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 61,0

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 67,0

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 74,0

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 42,0

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 47,0

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 53,0

Pression acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) selon norme EN 60704-2-13 61,0

#### Sécurité

Sécurité Oubli •

Verre securit •

#### Caractéristiques techniques

Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm 830–1210

Hauteur totale de hotte à recyclage ou externe en mm 443

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe min. en mm 830

Largeur du fût en mm 598

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe max. en mm 1210

Hauteur du fût en mm 443

Hauteur totale de hotte à recyclage min. en mm 443

Profondeur du fût en mm 388

Hauteur totale de hotte à recyclage max. en mm 443

Poids net en kg 13,0

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,3

Prise de terre •

Distance min. en mm au-dessus des tables de cuisson électriques 450

Distance min. au-dessus des tables de cuisson gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm 650

Nombre de phases 1

Puissance totale de raccordement en kW 0,24

Tension en V 230

DAH 1650 Active

Hotte murale

avec éclairage LED économe en énergie et commande tactile élégante



Code EAN: 4002516803492 / Numéro de matériel: 12568580 /  
Ancien Numéro de matériel: 28H1650BF

Protection par fusible en A	10
-----------------------------	----

Fréquence en Hz	50
-----------------	----

#### Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
--------------------------------------	---

Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
--	---

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
--	-----


#### Accessoires fournis

Clapet anti-retour	•
--------------------	---

DAH 1650 Active

Hotte murale

avec éclairage LED économe en énergie et commande tactile élégante



DAH1650 Installation drawings