

DAH 2960 Escala

Hotte murale

avec Con@ctivity et commande tactile intelligente pour une commande pratique



- Vue dégagée – avec déflecteur en verre de largeur 898 mm
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches
- En harmonie – Panneau en verre et corps de la hotte de la même couleur
- Pour chaque situation de logement : aspiration et recyclage

B

Code EAN: 4002516804338 / Numéro de matériel: 12568620 / Ancien Numéro de matériel: 28H2960BF

Modèle	
Hotte aspirante murale	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Filtre à charbon actif en option	Filtre à charbon actif DKF 29
Design	
Coloris	Noir obsid.
Panneaux d'aspiration périphérique	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	B
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	72,3
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	B
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	D
Système de filtration	
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	2
Éclairage	
LED	•
Nombre x Watt	1 x 3,2 W
Puissance d'éclairage en Lx	300 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Ventilateur	
Ventilateur à double entrée	•
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	215
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	315
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	415
Puissance de ventilation niveau Booster (m ³ /h)	675
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	41,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	47,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	53,0
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	65,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa)	27,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	33,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	39,0

DAH 2960 Escala

Hotte murale

avec Con@ctivity et commande tactile intelligente pour une commande pratique



Code EAN: 4002516804338 / Numéro de matériel: 12568620 / Ancien Numéro de matériel: 28H2960BF

Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13 51,0

Air recyclé

Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591 190

Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591 280

Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591 380

Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon norme EN 61591 575

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 47,0

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 54,0

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 60,0

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 71,0

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 33,0

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 40,0

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 46,0

Pression acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 57,0

Sécurité

Sécurité Oubli

•

Verre securit

•

Caractéristiques techniques

Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm 830-1210

Hauteur totale de hotte à recyclage ou externe en mm 443

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe min. en mm 830

Largeur du fût en mm 898

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe max. en mm 1210

Hauteur du fût en mm 443

Hauteur totale de hotte à recyclage min. en mm 443

Profondeur du fût en mm 388

Hauteur totale de hotte à recyclage max. en mm 443

Distance min. en mm au-dessus des tables de cuisson électriques 450

Poids net en kg 18,0

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,3

Prise de terre

•

Distance min. au-dessus des tables de cuisson gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm 650

Puissance totale de raccordement en kW 0,20

Tension en V 230

Protection par fusible en A 10

Nombre de phases 1

Fréquence en Hz 50

Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur

•

DAH 2960 Escala

Hotte murale

avec Con@ctivity et commande tactile intelligente pour une commande pratique



Code EAN: 4002516804338 / Numéro de matériel: 12568620 /
Ancien Numéro de matériel: 28H2960BF

Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière

•

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm

150

Accessoires fournis

Clapet anti-retour

•

Accessoires disponibles en option



Filtre à charbon actif

Nein

DAH 2960 Escala

Hotte murale

avec Con@ctivity et commande tactile intelligente pour une commande pratique



DAH2960 Installation drawings