

## XKM 3200 WL LMD86

Module de communication pour appareils de la génération PLW/PWD 868x ou 869x pr ExpertLine, pr connexion Miele MOVE, Segosoft, autres logiciels traçabilité.



- Connexion de pointe avec Miele MOVE
- Transmission sécurisée via Ethernet
- Interface REST avec mise à disposition des données au format JSON
- Fonctionnement flexible sur des réseaux locaux
- Les 30 derniers protocoles de traçabilité sont enregistrés dans l'appareil

Code EAN: 4002516866527 / Numéro de matériel: 12611070 /  
Ancien Numéro de matériel: 68822104D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs, pompiers et services de secours	•
Accessoires	
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Traçabilité/données de fonctionnement/communication	•
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments de robotique	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des sabots de bloc OP	•
Traitement des cuvettes	•
Traitement des haricots	•
Traitement des biberons	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Traitement des clous intramédullaires/alésors	•
Traitement des plaques/plateaux	•
Traitement des compléments à mailles	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Gris
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	40
Dimension extérieure, largeur nette en mm	90
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	110
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	105
Dimension extérieure, largeur brute en mm	165
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	210
Poids net en kg	0,18

## XKM 3200 WL LMD86

Module de communication pour appareils de la génération PLW/PWD 868x ou 869x  
pr ExpertLine, pr connexion Miele MOVE, Segosoft, autres logiciels traçabilité.

Code EAN: 4002516866527 / Numéro de matériel: 12611070 /  
Ancien Numéro de matériel: 68822104D

Poids brut en kg

0,46

