

UO 52-60/80

Socle, ouvert

pour chargement et déchargement ergonomiques du lave-vaisselle - Hauteur 52 cm.



- Pour systèmes avec surch. et à eau renouvelée (G 8066 et PG 8067)
- Peut être vissé sur le lave-vaisselle
- Hauteur 52, Largeur 60, Profondeur 60 cm

Code EAN: 4002516853282 / Numéro de matériel: 12611900 /

Ancien Numéro de matériel: 67376118D

| Famille produit                              |      |
|--|------|
| Lave-vaisselle à eau renouvelée              | •    |
| Lave-vaisselle à surchauffeur                | •    |
| Accessoires                                  |      |
| G 8066                                       | •    |
| PG 8067                                      | •    |
| PG 8041                                      | •    |
| PG 8043                                      | •    |
| PG 8045                                      | •    |
| PG 8055                                      | •    |
| PG 8055 U                                    | •    |
| PG 8056                                      | •    |
| PG 8056 U                                    | •    |
| PG 8057 TD                                   | •    |
| PG 8057 TD U                                 | •    |
| PG 8058                                      | •    |
| PG 8058 U                                    | •    |
| PG 8059                                      | •    |
| PG 8059 U                                    | •    |
| PG 8060                                      | •    |
| PG 8061                                      | •    |
| PG 8061 U                                    | •    |
| PG 8063                                      | •    |
| PG 8096                                      | •    |
| PG 8099                                      | •    |
| PFD 400                                      | •    |
| PFD 401                                      | •    |
| PFD 402                                      | •    |
| PFD 404                                      | •    |
| PFD 405                                      | •    |
| PFD 407                                      | •    |
| Catégorie de produit                         |      |
| Installation sous plan ouverte               | •    |
| Caractéristiques produit                     |      |
| Matériau                                     | Inox |
| Couleur                                      | Inox |
| Dimensions et poids                          |      |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm    | 550  |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm    | 620  |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 540  |
| Poids net en kg                              | 7,91 |
| Poids brut en kg                             | 9,72 |